

**Инструмент для обжима
PZ 6 ROTO L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима кабельных
наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Общие данные заказа

Тип	PZ 6 ROTO L
Номер для заказа	1444050000
Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 0.14mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим
GTIN (EAN)	4050118248593
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

**Инструмент для обжима
PZ 6 ROTO L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса	428 g	Масса нетто	431,4 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,14 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm ²		

Классификация

ETIM 4.0	EC000005	ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168	ETIM30	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Сертификаты

Сертификаты

**Загрузки**

Брошюра / каталог [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Инструмент для обжима
PZ 6 ROTO L**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения



Пример использования

