

Fault signal contact 1 NO+1 NC, for miniature circuit breaker 5SL, 5SY, 5SP RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Выключатель сигнала ошибки
Исполнение продукта	Возможность монтажа
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	20 000
Степень защиты IP	IP20

Подробнее	
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• выключатель сигнала об ошибке</li> </ul>	да
Расширение продукта	Выключатель сигнала ошибки

число	
Количество сигнальных выключателей тока утечки	1
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	1
Количество переключающих контактов	0






**СВЯЗИ**

Поперечное сечение подключаемого провода	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	0,5 N·m
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG	24 ... 12

#### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	9 mm
Глубина	70 mm
вес-нетто	56 g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> <li>• во время хранения</li> </ul>	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

#### Сертификаты

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CCC	 UR	 VDE	 EG-Konf.
		<a href="#">Miscellaneous</a>	 LRS

other	Railway
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Vibration and Shock</a>

#### Дополнительная информация

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3020>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3020>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3020](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



13 21

