

EMC cabinet IP40 HxWxD=2000x 900x 600 for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

### Versão

Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	armário EMV
Tipo de instalação	colocação individual
Execução da superfície	equipamento e peças de revestimento zincados, peças de revestimento pulverizadas no exterior
Execução do produto / Execução CEM	Sim
Execução do armário de distribuição / Execução PC	Não
Execução do armário de distribuição / Execução do painel de comando	Não

### Classe de proteção

Classe de protecção IP	IP40
Aptidão para montagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• para dimensões em polegadas</li><li>• para medições métricas</li></ul> <p>10 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas, 23 polegadas, 24 polegadas</p> <p>M8</p>
Aptidão para utilização / para uso exterior	Não

Aparência	
Código da cor RAL	RAL 7032
Cor	cinzento sílica
Componente do produto	
• estrutura removível	Não
• Porta de ventilação	Não
• Placa de montagem	Não
• Porta traseira	Não
• Tecto inclinado	Não
• Porta transparente	Não
• placa de montagem ajustável em profundidade	Não
Número de cadeados	1
Número de portas	1

Projeto mecânico	
Altura	2 000 mm
Largura	900 mm
Profundidade	600 mm
Número de unidades modulares de altura / para a altura de instalação	38
Tipo de fixação	estado
Tipo de fixação / montagem de 19 polegadas	Sim
Peso líquido	145 kg
material	aço

Certificados	
Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	U



[Miscellaneous](#)

Outras informações	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
Industry Mall (Online ordering system)	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF2096-4ES">https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF2096-4ES</a>	
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2096-4ES">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF2096-4ES</a>	
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2096-4ES">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2096-4ES</a>	
CAx-Online-Generator	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>