

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 230 V AC 220 V DC



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	4 нормально замкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	25 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> <li>• максимальное</li> </ul>	400 V 400 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	2,2 W
Главная цепь	

Рабочий ток / расчетное значение	25 A
----------------------------------	------

### текущий контроль

Управляющее напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение / максимальное</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / расчетное значение</li> </ul>	220 V

### Подробнее

Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

### число

Количество размыкающих контактов	4
Количество замыкающих контактов	0

### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	35 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	2
вес-нетто	150 g

### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5030-6>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5030-6>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5030-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5030-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







