

INSTA contactor with 4 NC contacts Contact for 230 V AC, 400V 40A
Control AC/24 V DC



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	4 нормально замкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	40 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> • минимально • максимальное 	<p>400 V</p> <p>400 V</p>
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	4 W
Главная цепь	

Рабочий ток / расчетное значение	40 A
----------------------------------	------

текущий контроль

Управляющее напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение / максимальное 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / расчетное значение 	24 V

Подробнее

Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

число

Количество размыкающих контактов	4
Количество замыкающих контактов	0

Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	53,5 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	3
вес-нетто	150 g

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 	Q
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 81346-2:2009 	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5043-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5043-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5043-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



-K

