

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 63A
Control AC/24 V DC



| версия | |
|--|-----------------------------------|
| Фирменное название продукта | SENTRON |
| Наименование продукта | Контакторы Insta |
| Исполнение продукта | 4 нормальное разомкнутых контакта |
| Вид напряжения / рабочего напряжения | Переменный ток |
| Вид напряжения / для включения | AC/DC |
| напряжение питания | |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 63 A |
| рабочее напряжение / расчетное значение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • минимально • максимальное | <p>400 V</p> <p>400 V</p> |
| класс защиты | |
| Степень защиты IP | IP20 |
| рассеивание | |
| Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | 8 W |
| Главная цепь | |

| | |
|----------------------------------|------|
| Рабочий ток / расчетное значение | 63 A |
|----------------------------------|------|

текущий контроль

| | |
|--|------|
| Управляющее напряжение питания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение | 24 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение / максимальное | 24 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / расчетное значение | 24 V |

Подробнее

| | |
|--|-----|
| Компонент продукта / задвижка для ручного переключения | нет |
| Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да |

число

| | |
|----------------------------------|---|
| Количество размыкающих контактов | 0 |
| Количество замыкающих контактов | 4 |

Механическая конструкция

| | |
|-----------------------------|---------|
| Высота | 90 mm |
| Ширина | 53,5 mm |
| Глубина | 71 mm |
| Монтажная глубина | 64 mm |
| количество модулей в ширину | 3 |
| вес-нетто | 150 g |

Сертификаты

| | |
|---|---|
| Условное обозначение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 | Q |
| <ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 81346-2:2009 | Q |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|---------------------------------|----------------------------------|



[Miscellaneous](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5050-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5050-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5050-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>





