

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Мир электроники в узком компактном корпусе.**

В корпусе с монтажной шириной всего 6,1 мм на основе ноу-хау разработчика электроники формируются компактные технологические среды.

Модульная концепция корпуса облегчает разработку благодаря ряду характеристик, отвечающих современным требованиям:

- **Максимальная свобода организации** благодаря большой чистой площади (6800 мм²) на печатной плате для максимальной комплектации за счет компактной геометрии клемм на печатную плату под пайку reflow
- **Возможности индивидуального оформления** благодаря возможности нанесения маркировки и цветовым вариантам корпуса, а также поворотным крышкам, с возможностью простой маркировки, выполняемой индивидуальным способом и различными методами печати
- **Максимальная эффективность** обработки благодаря упаковке соединительных элементов в ленту для автоматизированной пайки по технологии reflow
- **Безошибочная установка и пайка** благодаря оптимизированной геометрии модулей и соединительных адаптеров на печатные платы, которая обеспечивает точное позиционирование соединительных элементов

- **Экономия времени при монтаже** благодаря таким отличительным особенностям, как готовность к электромонтажу - технология "Wire ready" - или универсальная головка винта Multi-Tool

Ноу-хау разработчика электроники и компетентность от Weidmüller – успешная и инновационная комбинация для создания электронных установок.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | CH20M6 C TP 8089 |
| Номер для заказа | 1073410000 |
| Исполнение | Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M прозрачный, Поворотная крышка, Ширина: 6.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248831203 |
| Норма упаковки (VPE) | 50 Шт. |

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Длина | 69,8 мм | Длина (в дюймах) | 2,748 inch |
| Ширина | 6,1 мм | Ширина (в дюймах) | 0,24 inch |
| Высота | 6,75 мм | Высота (в дюймах) | 0,266 inch |
| Масса нетто | 0,64 g | | |

Данные о материалах

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| Изоляционный материал | PC | Цветовой код | прозрачный |
| Группа изоляционного материала | IIIa | СТ1 | >= 250 |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Температура хранения, мин. | -40 °C |
| Температура хранения, макс. | 85 °C | относительная влажность при хранении, макс. | 80 % |
| Рабочая температура, мин. | -40 °C | Рабочая температура, макс. | 120 °C |
| Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C | Температурный диапазон монтажа, макс. | 85 °C |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001031 | ETIM 6.0 | EC001031 |
| eClass 6.2 | 27-18-08-02 | eClass 7.1 | 27-18-27-02 |
| eClass 8.1 | 27-18-27-02 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 | | |

Параметры системы

| | | | |
|------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Исполнение | Поворотная крышка | Контакт на монтажной шине | Нет |
| Вид защиты | IP20 | Способность к заливке | Нет |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Брошюра / каталог | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения