

Plug-in relay, 3 changeover contacts Relay with LED 28 mm, 24 V DC



Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	штепсельное реле
Наименование типа продукта	LZX
Общие технические данные	
потребляемая активная мощность	1 200 mW
Процентное выходное напряжение отпускания относительно входного напряжения	10 %
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
Характеристика коммутационного процесса	моностабильный
Исполнение переключательной функции	переключатель
Исполнение переключательной функции принудительно ведомый	нет
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	20 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• при AC-15 при 230 В типовое	300 000
термический ток	10 A

Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K

Цепь тока управления/ управление

Управляющее напряжение питания при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> расчетное значение 	24 V
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение при постоянном токе	
<ul style="list-style-type: none"> исходное значение конечное значение 	0,9 1,4
Исполнение привода реле	поляризованный
Компонент продукта Цоколь со штырьками	нет

Вспомогательный контур

Тип коммутационного контакта	переключающий контакт
Материал коммутирующих контактов	AgNi 90/10
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
<ul style="list-style-type: none"> для вспомогательных контактов 	3

Цепь главного тока

Вид напряжения	пост. ток
----------------	-----------

Подсоединения/ клеммы

Функция продукта	
<ul style="list-style-type: none"> съёмная клемма 	нет

Монтаж/ крепление/ размеры

Монтажное положение	любой
Вид крепления	цокольный монтаж
Высота	36,5 mm
Ширина	35,5 mm
Глубина	69 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZX:MT323024>

Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT323024>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:MT323024>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT323024&lang=en

последнее изменение: 13.09.2019