

!!! Phased-out product !!! The preferred successor is 3RQ2000-2CW01. Coupling relays in industrial enclosure 3 change-over contacts hard gold-plated Combination voltage 24 V and 110-120 V AC/DC Spring-type terminal



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Согласующее реле в промышленном корпусе
Наименование типа продукта	3RS18

Общие технические данные	
Степень защиты IP	IP20
Характеристика коммутационного процесса	моностабильный
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе	
<ul style="list-style-type: none"> • при 50 Гц расчетное значение • при 50 Гц • при 60 Гц расчетное значение • при 60 Гц 	24 V 110 ... 120 V 24 V 110 ... 120 V
Управляющее напряжение питания 1	

• при постоянном токе расчетное значение	24 V
Исполнение привода реле	поляризованный
Компонент продукта Цоколь со штырьками	нет

Вспомогательный контур

Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов <ul style="list-style-type: none"> • для вспомогательных контактов 	3

Цепь главного тока

Вид напряжения	AC/DC
----------------	-------

Выходы

Допустимая токовая нагрузка выходного реле при AC-15 <ul style="list-style-type: none"> • при 250 В при 50/60 Гц 	3 A
Допустимая токовая нагрузка выходного реле при DC-13 <ul style="list-style-type: none"> • при 24 В • при 125 В 	1 A 0,2 A

Подсоединения/ клеммы

Исполнение электрического подключения	пружинный зажим
---------------------------------------	-----------------

Монтаж/ крепление/ размеры

Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
Высота	103 mm
Ширина	22,5 mm
Глубина	91 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval



EG-Konf.

Declaration of Conformity

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HQ01>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2HQ01>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-2HQ01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2HQ01&lang=en



последнее изменение:

04.09.2019