

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 40A
Control 230 V AC 220 V DC



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	4 нормальное разомкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	40 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> • минимально • максимальное 	400 V 400 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	4 W
Главная цепь	

Рабочий ток / расчетное значение	40 A
----------------------------------	------

текущий контроль

Управляющее напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • расчетное значение / максимальное 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / расчетное значение 	220 V

Подробнее

Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

число

Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	4

Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	53,5 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	3
вес-нетто	150 g

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 	Q
<ul style="list-style-type: none"> • согласно IEC 81346-2:2009 	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5040-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5040-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5040-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>





