

LV HRC fuse base Sz. 3, 1-pole 630 A 690 V (1000 V) flat terminal



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / соединительного болта	M12
Исполнение продукта	Основание NH

Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH3
Категория применения	без
Силовой выключатель / основной тип	3NH34

напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	630 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение 	690 V
<ul style="list-style-type: none"> при постоянном токе 	440 V

электричество	
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	580 A

Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство	нет
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (I _{cu})	
<ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе / расчетное значение 	<p>120 kA</p> <p>25 kA</p>

СВЯЗИ

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	38 N·m
Исполнение электрического подключения	с подключением плоской шиной
<ul style="list-style-type: none"> • для главной электрической цепи 	плоское соединение

Механическая конструкция

Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> • монтаж с ползунком 	нет
вес-нетто	1 079 g

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> • согласно DIN EN 61346-2 • согласно IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>F</p>

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



CSA



KEMA



UR



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval

other



GL

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH3430>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH3430>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3430

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>