

LV HRC fuse base Sz. 3630 A (Sz. 2400 A) 690 V 1-pole with swivel equipment with flat terminal



Рисунок аналогичен

версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Системы силовых низковольтных предохранителей
Исполнение резьбы / соединительного болта	M12
Исполнение продукта	Основания NH с...м механизмом
Общие технические данные	
Число полюсов	1
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	NH3
Силовой выключатель / основной тип	3NH73
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	630 A
Напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение при постоянном токе 	690 V 440 V
электричество	

Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	579,6 A
--	---------

Подробнее

Компонент продукта / откидное устройство	да
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / расчетное значение при постоянном токе / расчетное значение 	120 kA 25 kA

СВЯЗИ

Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении	38 N·m
Исполнение электрического подключения	для монтажа на монтажной панели
<ul style="list-style-type: none"> для главной электрической цепи 	плоское соединение

Механическая конструкция

Высота	285,5 mm
Ширина	90 mm
Глубина	153,5 mm
Вид крепления	жесткий монтаж
Вид крепления	
<ul style="list-style-type: none"> монтаж с ползунком 	нет
вес-нетто	1 306 g

Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> согласно DIN EN 61346-2 согласно IEC 81346-2:2009 	F F

Declaration of Conformity	other
----------------------------------	--------------

[Environmental Confirmations](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7330>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7330>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7330

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

