



Справочный листок технических данных

Аксессуар
СВ 200/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид РА 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Общие данные заказа

Тип	СВ 200/4.5 BLACK
Номер для заказа	1697910000
Исполнение	Соединитель кабеля, Высота x ширина: 200 x 4.5 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190882983
Норма упаковки (VPE)	100 Шт.



Справочный листок технических данных

Аксессуар CB 200/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Глубина	1,4 мм	Глубина (дюймов)	0,055 inch
Масса нетто	1,28 g		

Материал для электромонтажа

Диаметр кабеля, макс.	50 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Полиамид 66	Предел прочности при растяжении	220 N
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C

Классификация

ETIM 4.0	EC000046	ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046	ETIM30	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DE PI830000 160627 001
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Технические данные	STEP

**Аксессуар
СВ 200/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения