


**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Общие данные заказа

Тип	RA MCZ1.5 DKBG 1674
Номер для заказа	2224240000
Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Модуль расширения
GTIN (EAN)	4032248126262
Норма упаковки (VPE)	25 Шт.

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	8,612 g
-------------	---------

Данные о материалах

Цветовой код	серо-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температура хранения, мин.	-25 °C	Температура хранения, макс.	55 °C
относительная влажность при хранении, макс.	80 %	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

Классификация

ETIM30	EC001284	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07		

Параметры системы

Исполнение	Модуль расширения	Вид защиты	IP20
------------	-------------------	------------	------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра / каталог	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Технические данные	PCB contour with soldering pads

**OMNIMATE Housing — TERMINALBOX
RA MCZ1.5 DKBG 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Mounting with
8857560000 MCZ 5

