



Solárny odpudzovač mravcov

Účel použitia

Odpudzovač funguje na solárnu energiu a používa sa na odpudzovanie mravcov a ich udržanie v dostatočnej vzdialenosti.

Výrobok sa používa v záhradách a na trávnatých plochách.

Zabudovaný 600 mAh Ni-MH akumulátor sa nabíja solárnym článkom a ušetrí vás od neustáleho nabíjania vybitých akumulátorov.

Používanie tohto výrobku na iné, ako vyššie uvedené účely, je zakázané a môže viesť k jeho poškodeniu, čo so sebou prináša ďalšie nebezpečenstvo, ako je skrat, požiar a elektrický šok. Výrobok sa nesmie meniť ani upravovať. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na používanie. Návod na používanie si pozorne preštudujte a odložte pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny



V prípade škody spôsobenej nedodržiavaním bezpečnostných pokynov záruka zaniká! Nepreberáme zodpovednosť ani za následné škody a osobné zranenia prípadne za škody na majetku spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo nedodržiavaním bezpečnostných pokynov!

Znak výkričníka v návode na používanie upozorňuje na dôležité pokyny, ktoré treba vždy dodržiavať.

- Výrobok sa nesmie meniť ani upravovať. Zrušila by sa tým nielen platnosť jeho schválenia podľa smerníc EÚ, ale zanikla by aj záruka.
- Baliaci materiál nenechávajte nedbalo pohodený, mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti.
- Ak používate prístroj v prítomnosti detí, buďte zvlášť opatrný. Elektrické prístroje nenechávajte v dosahu detí.
- Ak máte dôvod predpokladať, že bezpečný chod prístroja nie je ďalej možný, okamžite ho odpojte a zabezpečte proti náhodnému spusteniu.
- Skutočnosť, že bezpečný chod prístroja nie je ďalej možný môžete predpokladať vtedy, ak:
 - preukazuje viditeľné znaky poškodenia,
 - už nefunguje,
 - dlhé obdobie bol skladovaný v nevhodnom prostredí alebo
- bol počas prepravy vystavený nadmernej záťaži.
- Údržbu, nastavenie a opravy môže vykonávať iba odborník alebo špecializovaná opravárenská dielňa.

V prípade, že máte otázky, na ktoré nenájdete odpoveď v tomto návode na používanie, spojte sa prosím s našim oddelením technickej pomoci alebo s iným odborníkom.

Popis funkcie

Prístroj vydáva zvukový signál o frekvencii asi 400 Hz približne v 30 sekundových intervaloch.

Keďže mravce sú citlivé na tieto vibrácie, prístroj má na tieto živočíchy dráždivý vplyv.

Vypínač (ON/OFF) je umiestnený na bočnej stene odpudzovača. Prístroj ním môžete zapnúť (ON) alebo vypnúť (OFF).

Osadenie (zloženie, montáž)

Pri umiestňovaní (montáži) prístroja nepoužívajte silu napr. úder kladivom.

Správne umiestnenie Vám zaručí nasledovný postup:

- Prístroj umiestnite čo najbližšie k lokalite, v ktorej sa objavuje najviac mravcov.
- Vykopte jamku o priemere asi 10 cm do hĺbky cca 25 cm.
- Pri opätovnom uzatváraní jamky sa ubezpečte, že odpudzovač mravcov je umiestnený vertikálne.
- Pôdu okolo prístroja zľahka utlačte.

Údržba a čistenie

Výrobok nevyžaduje žiadnu údržbu.

Likvidácia



Elektrické a elektronické výrobky sa nesmú likvidovať v domácom odpade. Keď výrobok doslúži, zlikvidujte ho v súlade s platnými zákonnými predpismi.

Technická špecifikácia

Vstavaná akumulátor	600 mAh Ni-MH
Prevádzkový čas s plne nabitým akumulátorom pri pretrvávajúcej oblačnosti	5–6 dní
Frekvencia	400 Hz
Časový interval vysielanej frekvencie je asi	30 sekúnd
Výška	285 mm
Priemer nohy	Ø 25 mm
Pracovný priestor v závislosti od vlastností pôdy	cca 700 m ²
Rozsah prevádzkovej teploty	– 15 °C až 60 °C
Relatívna vlhkosť	< 95 %
Ochranná trieda	IP65
Hmotnosť	100 g

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., Lúbietovská 16, 85101 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia: 11/08