

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics[®]

ONRAD
partner

Ultrazvukový čistič EMMI ECO

Obj. č.: 82 51 87

ONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

- Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF
 - Znameníý čistící účinek s čistou vodou
- * ELEGANTNÍ TVAR – PRAKTIČNOST – VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI***



OBSAH:

Strana

1. Popis přístroje.....	2
2. Technické údaje	2
3. Důležitá upozornění.....	2
4. Návod k obsluze.....	3
5. Příklady čištění předmětů prostřednictvím ultrazvuku	3
6. Čistící přísady.....	3
7. Záruka	5

1. POPIS PŘÍSTROJE



1. **ON/OFF** – Start/Stop čistícího procesu
2. **Sítový kabel**
3. **Vkládací koš**
4. **Poklop a vana** – nádrž z ušlechtilé oceli + víko tělesa

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Vlastnost	Model: Emmi®-eco
Obsah (L)	0,6
Vana (mm)	165x88x48 mm (DxŠxH)
Napájení (V)	230/50 Hz
Třída ochrany	IP 20
Příkon (ca.)	30 W při 42 kHz
Časovač	7 minut

Technické změny vyhrazeny!

3. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Ultrazvukový čistící přístroj smí být provozován jen se síťovým napětím, které je vytištěno na výrobním štítku na dně tělesa.

Ultrazvukový čistící přístroj není vhodný pro trvalý provoz.

Ultrazvukový čistící přístroj smí být provozován jen s dostatečnou vodní náplní. (ca. $\frac{3}{4}$ naplnění vany, tzn. vodní náplň do ca. 1 cm pod horním okrajem vany.

Je normální, že horní okraje vany při delším provozu ohřívají.

4. NÁVOD K OBLUZE

Vana se naplní vodou a zástrčka zastrčí do zásuvky. Pro důkladné čištění vašich předmětů doporučujeme určité čistící přísady (viz. pod bodem 6. Čistící přísady). K čištění brýlí nebo zubních protéz použijte prosím dodaný koš (3). Stisknutím spínače ON/OFF může být nyní spuštěn proces čištění. Setrvalý čas čištění závisí na stupni znečištění čištěných předmětů. V poli působnosti se rozsvítí zelený bod, který indikuje provoz přístroje. Přístroj se automaticky vypne po ca. 7 minutách. Pokud chcete přístroj vypnout dříve, stiskněte prosím spínač ON/OFF. Po ukončení procesu čištění vyjměte prosím čištěné předměty z vany a krátce je opláchněte pod tekoucí vodou, aby se odstranily ulpělé zbytky nečistot.

Po ukončení procesu čištění (nebo více procesů čištění) se doporučuje, vylít vodu z vany, vanu krátce vypláchnout a vytřít dosucha hadrem. Dbejte prosím na to, aby větracími otvory na dnu přístroje nevnikla voda do vnitra přístroje.

Upozornění:

Při plnění čerstvou vodou zohledněte prosím podle stupně tvrdosti čas odplynění. (Nejlepší čistící účinek získáte při odplyněné vodě, např. převařená nebo destilovaná voda.) V jiných případech doporučujeme k odplynění vody, ponechat přístroj několik minut běžet jen s naplněnou vodou, než budou vloženy předměty k čištění.

5. PŘÍKLADY ČIŠTĚNÍ PŘEDMĚTŮ PROSTŘEDNICTVÍM ULTRAZVUKU

- Šperky, brýle, díly sluchátek
- Kreslicí pera, kreslicí přístroje / - příslušenství
- Hlavy elektrických holicích strojků
- Jemné mechanické díly, díly zbraní např. zásobníky, nábojnice, úderník, pružiny

6. ČISTÍCÍ PŘÍSAKY

Pro příslušné procesy čištění existují různé chemické čistící přísady, které zintenzivňují proces čištění. Tyto přísady koupíte tam, kde jste získaly váš Emmi ultrazvukový čistíč nebo pod webovou adresou <http://www.emag-germany.de>. EMAG EG doporučuje pro příslušný účel následující silně koncentrované koncentráty:

- EM070 - pro dentální oblast a domácí čištění protéz. 1%
- EM080 - brýle, šperky, optická skla, kreslicí pera, kulové hlavy, malé nástroje a instrumenty, jakož i precizní malé součástky, hlavy elektrických holicích strojků, 1% (vyjma kontaktních čoček).
- EM081 - pro díly zbraní a zejména zamaštěné předměty 2%
- EM100 - odoxidační koncentrát pro stříbro, apod.
- EM200 - Descoton Forte, desinfekční koncentrát pro nástroje, apod. 1%
- EM300 - Super plus – extrémní čistič pro těžké případy (objímky, kování, ložiska kol, díly zbraní, kryty, mosaz apod.) 1%
- EM303 - Super, čistič elektrických základních desek 1-5%
- EM404 - Speciální čistič hliníkových a tlakových odlitků (karburátor, motorové bloky apod.) 1-5%

Při použití těchto přísad dbejte bezpodmínečně pokynů pro aplikaci!!

Při používání čistících koncentrátů jiných výrobců nepřebíráme žádné ručení za díly čištěné v ultrazvukové lázni. Jsme vám kdykoliv k dispozici s detailními informacemi.

7. ZÁRUKA

Pro tento produkt platí záruka 24 měsíců – od data zakoupení.

Defekty, které se vyskytnou během této záruční doby ve formě materiálových a/nebo výrobních vad, budou bezplatně odstraněny, buď opravou nebo náhradní dodávkou. Pokud je to zákonem přípustné, jsou jiné nároky na náhradu vyloučeny.

Záruční plnění odpadá u zásahů třetí osoby popř. demontáže ze strany třetí osoby bez našeho předchozího souhlasu. Záruční plnění také odpadá při svévolném poškození nebo chybné manipulace.

Při poskytnutí záručního plnění se neprodlužuje doba záruky.

Při neoprávněných reklamacích, např. u chyb instalace popř. obsluhy si vyhrazujeme právo fakturovat vzniklé náklady.

Pro uznání záruky je důležité uschovat kupní doklad s datem zakoupení.

Pro rychlé vyřízení vašich záručních případů zašlete prosím, nezávisle na obchodu zakoupení, ofrankovaně na adresu:

EMAG AG
SERVICE Center Thein/Main
Rerauer Strasse 34
64556 Möfeldern-Walldorf
Tel.: 06105-40670
<http://www.emag-germany.de>

Datum prodeje

Razítko prodejce

Změny vyhrazeny