

Navodila za solarni sistem za prezračevanje, model SL-13

Kat. štev. 11 22 08

1. SPLOŠNI OPIS

Skrbi za potrebno kroženje zraka. Enostavna uporaba. Pri sončnem sevanju začne samodejno delovati. Tako lahko preprečite zastajanje vročine v rastlinjaki, zimskih vrtovih, vrtnih hišicah ali na podstrežjih (s pomočjo črnih cevi lahko realizirate tudi samodejno solarno segrevanje zraka za prostore). Set sestavlja solarni modul, ki je odporen na vremenske pogoje in mraz, aluminijast držalni kotnik, ventilator z zaščitno mrežico in 5 m kabla z vtičnim spojnikom za solarni modul.

Tehnični podatki:

Solarni modul 6 W, 12 V \$ Velikost 450 x 310 x 10 mm \$ Ventilator z aluminijastim ohišjem 120 x 120 x 38 mm \$ Prehod zraka pri optimalnih sončnih pogojih maksimalno 150 m³/h.

2. MONTAŽA SISTEMA ZA PREZRAČEVANJE

Ta prezračevalni sistem se še posebej odlikuje po svoji prijazni montaži. Sestavljen je iz naslednjih delov:

1 kos 6 W/12 V solarni modul

1 kos ventilator s 5 m priključnega kabla

1 kos pokrov ventilatorja

1 kos držalo za solarni modul

3. MONTAŽA VENTILATORJA

Povsem odvijte priključni kabel ventilatorja. Ventilator mora biti montiran v notranjem območju, tako da je zaščiten pred dežjem. Pritrdite ga lahko preko 4 izvrtin. Izberite ustrezno mesto za montažo in izrežite (npr. z žago luknjarico) luknjo z velikostjo kolesa ventilatorja. Nato z ustreznim materialom montirajte ventilator. Pri tem pazite na smer zračnega toka pri delovanju. Ta je prikazana s puščico na strani ventilatorja. Glejte sliko v originalnih navodilih.

Po potrebi lahko zaščitno mrežico ventilatorja pritrdite s pomočjo 4 vijakov. Ta zaščitna mrežica mora biti montirana na predelu, ki ni izpostavljen dotikom in vas ščiti pred poškodbami pri delovanju ventilatorja.

4. MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV MODULA

Za solarni modul po možnosti izberite priti jugu obrnjen predel znotraj dometa priključnega kabla. Modul lahko namestite s pomočjo priloženega držala, pritrdite pa ga lahko s pomočjo lepilnega traku. Pri tem pazite, da je ta solarni modul zelo občutljiv in se lahko zdrobi, zato ga ne smete izpostavljati mehanski obremenitvi. Zdrobljenega solarnega modula ne morete popraviti. Vtikač priključnega kabla enostavno vtaknete v vtičnico na zadnji strani modula. OPOZORILO! Vtikač je zaščiten pred napačno polariteto, pri vtikanju ne smete biti nasilni.

5. UPORABA

Takoj ko sončna svetloba pade na solarni modul, se začne ventilator premikati in poskrbi za brezplačno izmenjavo zraka. Solarni modul in ventilator sta primerna za uporabo vse leto. Ventilator pa mora biti montiran tako, da je zaščiten pred dežjem!

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.