



DVOPOLNI TESTER NAPETOSTI TESTBOY 40

Št. izdelka: 120258

KAZALO

1	UVOD.....	3
2	VARNOSTNI NAPOTKI.....	3
3	PREVERITEV ENOSMERNE NAPETOSTI	3
4	PREVERITEV IZMENIČNE NAPETOSTI.....	3
5	ISKANJE FAZE.....	3
6	VZDRŽEVANJE.....	4
7	ČIŠČENJE.....	4
8	TEHNIČNI PODATKI.....	4

1 UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup dvopolnega testerja napetosti Testboy 40N z LED prikazom. S to napravo lahko izvedete meritve enosmernih in izmeničnih napetosti v območju od 6 do 400V in preveritve polarnosti. Z vrsto zaščite IP 40 lahko napravo uporabite tudi pri hrapavih površinah.

Odločili ste se za napravo, ki vam ponuja visoko mero na varnosti. Ustreza standardom IEC / EN 61010. Za zagotovitev nenevarne in pravilne uporabe, morate to navodilo pred prvo uporabo popolnoma prebrati.

2 VARNOSTNI NAPOTKI

- Pred uporabo testerja morate preveriti pravilno delovanje le-tega. Napravo preverite na znanem viru toka, npr. 230V vtičnica. Če pri tem izpade prikaz ene ali več funkcij, potem naprave ne smete več uporabiti in jo mora preveriti strokovnjak.
- Napravo primite samo za ročaje. Preprečite dotik preskusne konice!
- Meritve na kablih brez napetosti izvedite samo dvopolno!
- Navedbe napetosti na napravi so samo nazivne vrednost.
- Neoporečen prikaz je zagotovljen samo v temperaturnem območju od -10°C do +50°C.
- Naprava naj bo vedno suha in čista. Ohišje naprave lahko očistite z vlažno krpo.

3 PREVERITEV ENOSMERNE NAPETOSTI

Pri položitvi testnih konic na enosmerno napetost znotraj območja nazivne napetosti zasveti ustrezeno s prisotno napetostjo, ena izmed spodnjih (6V + -) ter pod tem razporejenih svetilnih diod (LED).

Zgornje svetilne diode prikazuje polarnost (+ ali -), pri čemer je osnovni pol na velikem ročaju.

4 PREVERITEV IZMENIČNE NAPETOSTI

Pri položitvi testnih konic na izmenično napetost znotraj območja nazivne napetosti zasveti ustrezeno s prisotno napetostjo, ena izmed spodnjih (6V + -) ter pod tem razporejenih svetilnih diod (LED). Istočasno svetjenje zgornjih svetilnih diod nakazuje na izmenično napetost!

5 ISKANJE FAZE

Eno testno konico držite proti varnostnemu vodniku in z drugo testno konico preverite ostale vodnike. Pri fazi prikazuje naprava prisotno izmenično napetost.

Pozor!

Napravo lahko uporabite samo pod pogoji in samo za namene za katere je bila narejena. Pri tem morate še posebej upoštevati varnostne napotke, tehnične podatke s pogoji okolja in uporabo v suhi okolici.

6 VZDRŽEVANJE

Pri obratovanju naprave ustrezno z navodilom le-ta ne potrebuje vzdrževanja. V primeru, da se med obratovanjem kljub temu pojavi napake v delovanju, potem se obrnite na naš servis.

7 ČIŠČENJE

Umazano napravo lahko očistite z vlažno krpo in malo milega čistila. Za čiščenje nikoli ne uporabite jedkih čistil.

8 TEHNIČNI PODATKI

6 / 12 / 21 / 50 / 120 / 230 / 100V AC / DC

0 ~ 60Hz

IP 44



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Dvopolni tester napetosti Testboy 40**
Kat. št.: **120258**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.