



NAVODILA ZA UPORABO

Samolepilna IR grelna plošča Thermo

Kataloška št.: 18 92 81



Kazalo

Tehnični podatki	2
Priprava na uporabo	2
Napotki za montažo in varnostni napotki	2
Čiščenje	2
Garancijski list	3

Tehnični podatki

Mere:	300 x 600 mm
Obratovalna napetost:	230V
Moč:	10–150 W

Priprava na uporabo

Prosimo, da ob prejemu grelne plošče preverite, če morda opazite znake poškodb, ki so nastale med prevozom. Napravo lahko začnete uporabljati, samo če ni opaznih znakov poškodb.

Grelno ploščo za uporabo priključite na 230 V električno vtičnico. Zatemnilnik zavrtite v skrajno desno lego. S tem nastavite segrevanje na maksimalno temperaturo pribl. 80 °C. S pomočjo zatemnilnika lahko nastavite temperaturo v skladu z lastnimi potrebami.

Napotki za montažo in varnostni napotki

- Grelne plošče ne prepogibajte, ne obrezujte, ne prebadajte in ne vrtajte skozi njo.
- Z lepilne površine očistite morebitno maščobo ali prah.
- Odstranite zaščitno folijo z lepilne folije na zadnji strani grelne plošče.
- Grelno ploščo prilepite na očiščeno površino.
- IR grelno ploščo uporabljajte izključno v predviden namen, torej kot sevalni grelnik za uporabo na delovnem mestu kot so pisalne mize, blagajne in prodajna območja itd.
- Grelno ploščo je treba namestiti tako, da osebe ne morejo nevede z roko seči proti plošči in da do nje nimajo dostopa predvsem otroci in živali.
- Pri vidni škodi na grelni plošči, napajalnem kablu ter na zatemnilniku grelne plošče več ne smete uporabljati in jo je treba odstraniti.
- Plošče ne smete uporabljati v neugodnih pogojih okolice kot so:
 - mokrota ali visoka vlažnost zraka,
 - prah in vnetljivi plini, hlapi ali razredčila,
 - visoke temperature okolice.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati!

Pomemben napotek: Zaradi visoke lepilne moči lepilnega traku nedestruktivna demontaža grelne plošče brez puščanja ostankov morda ne bo možna.

Čiščenje

Pred čiščenjem grelne plošče je vsekakor treba izvleči električni vtič, tako da ni več električne povezave. Čiščenje je treba izvesti z običajnimi čistilnimi sredstvi in z vlažno krpo. Čiščenje pod tekočo vodo, v pomivalnem koritu in v pomivalnem stroju je izključno prepovedano in vodi do poškodb grelne plošče.

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Samolepilna IR grelna plošča Thermo**
Kat. št.: **18 92 81**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.