

Navodila za avtomatski antenski rotor

kat. števil. 284971

Montaža: Za montažo si pomagajte s sliko v originalnih navodilih.

Tehnični podatki:

Napajanje: 230 V 50 Hz

Moč: 68 W

Napetost motorja : 18 V AC (izmenična napetost)

Vrtljni kot: 360 z mehansko omejitvijo

Hitrost pomika: 70 sekund/ 360 stopinj

Premer stebra 28-44 mm

Vertikalna obremenitev: 45 kg

Povezava: 3 žilni kabel

Teža: 4 kg.

Povezava: Povezava med upravljanim delom in rotorjem je preko tri žilnega kabla.. Kleme so označene, zato je povezava enostavna. Enako številko povežite z enako in naprava je povezana.

Sinhronizacija:

Zavrtite gumb na komandni napravi v smeri urinega kazalca do konca. Počakajte, da bo motor pomaknil rotor do konca. Sedaj zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca do konca. Počakajte da rotor doseže skrajno točko in se motor ustavi. Sedaj je rotor sinhroniziran. Postavite sedaj gumb na komandni napravi v smeri NORDEN (severno), Sedaj montirajte anteno, ki bo kazala točno proti severu.

Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na sledeča opozorila:

Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost naj bodo nepoškodovane.

Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice naj ne bodo oguljeni.

Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše morate le tam pustiti nekaj časa, da se izloči morebiten kondenz, ki bi pri temu nastal.

Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.

Vse električne naprave ne spadajo v otroške roke.

Če naprava ne deluje je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.

Varnostni predpisi:

Pri delu s proizvodni, ki so v stiku z električno napetostjo, je potrebno upoštevati veljavne VDE - predpise, posebej VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 in VDE 0860.

Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.

Sestavni deli, montažni sklopi ali aparati se smejo vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno, vgrajeni v ohišje.

Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.

Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.

Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitvev.

V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.

Upoštevajte prosimo, da nimamo vpliva na napake v upravljanju in napake, ki izvirajo iz nepravilnega priključevanja naprave. Razumljivo je, da za škodo, ki bi nastala zaradi teh napak, ne prevzemamo poročstva.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

pri spremembah in reparaturnih poskusih na aparatu

pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.

pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu

pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb

pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka

pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja

pri defektih, ki nastanejo zaradi premostičenih varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je v Grosupljah na istem naslovu. Dobavitelj blaga je Conrad Electronic Nemčija, uvoznik pa Conrad Electronic d.o.o. k.d..