

PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

SLOVENŠČINA



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



FUNKCIJE

- 1 ON/OFF** Vklon in izklop naprave;
VOL  Nastavi glasnost.
-  Vtič za priložene stereo slušalke, ki so dobijo v prodaji.
- 3 FM-BAND-MW**
Izbere med frekvenčnimi pasovi FM (VHF) in MW (srednji val).
- 4 TUNING** Za uglasovanje na radijsko postajo.
- 5 FM MHz** Prikaz frekvence.
MW kHz
- 6** Teleskopska antena za sprejem FM.
- 7** Pokrov predalčka baterij.

PRIPRAVA

- 1 Odstranite pokrov predalčka za baterije na zadnji strani naprave.
- 2 V predalček za baterije vstavite dve bateriji (tipa mikro, 1,5 V, LR 06/AM3/AA). Prepričajte se, da polariteta baterije ustreza oznakam na dnu predalčka.





- 3 Pokrov predalčka baterij ponovno pritisnite navznoter.

Opomba:

- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije iz predalčka. Prazno baterijo nemudoma odstranite.
- Baterije, vključno s tistimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ni dovoljeno odstraniti z gospodinjstskimi odpadki. Baterije odstranite na okolju prijazen način. Upoštevajte zakonske predpise, ki veljajo za vašo okolico.

RADIJSKI NAČIN

- 1 Za vklop naprave obrnite **ON/OFF**« v levo.
- 2 Slušalke lahko priključite na vtičnico »«.
- 3 Glasnost nastavite z »**VOL** «.
- 4 Za izbiro frekvenčnega pasu (FM ali MW) uporabite »**FM·BAND·MW**«.
 - Radio ima vgrajeno palično anteno za sprejem MW. Obrnite napravo, da uravnate anteno.
- 5 Za uglasovanje do postaje uporabite »**TUNING**«.
- 6 Za izklop naprave obrnite »**ON/OFF**« v desno.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Glasnost stereo slušalk

Prekomerna glasnost je lahko nevarna za vas in ostale udeležence v prometu. Poslušajte ob glasnosti, ki vam omogoča, da slišite tudi zunanji hrup, kot so hupe, reševalna vozila in policijski avtomobili.

Čiščenje

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo ohišje. Napravo čistite s čisto in vlažno usnjeno krpo.

Varnost



Ta naprava je namenjena za predvajanje zvočnih signalov. Uporaba v drugačne namene je izrecno prepovedana. Ščitite napravo pred vlago (kapljajoča ali razpršena voda). Nikoli ne odpirajte ohišja naprave. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja.

Tipška ploščica se nahaja na hrbtni strani naprave.

Ta naprava preprečuje hrup v skladu z veljavnimi direktivami ES. Izdelek izpolnjuje evropske direktive 2004/108/ES.

Tehnični podatki

Baterije: 2 x 1,5 V, LR 06/AM3/AA.

Obseg sprejema:

FM 87,5 - 108 MHz, MW 526,5 - 1606,5 kHz.

Izhod: 100 mW.

Mere: 72 x 123 x 34 mm.

Teža: 170 g.

Pridržujemo si pravico do tehničnih in optičnih sprememb.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG