

DIAZED fuse link 690 V for cable and line protection Operating class gG Size DIII, E33, 4 A



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Предохранитель DIAZED
Исполнение продукта	для защиты кабелей и проводов
Исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительные вставки DIAZED
Общие технические данные	
Класс характеристики срабатывания	прочее
Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1	DIII
Эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
Графическая кривая / прямой ток, характеристика	DS_5SD_DIII_690_gG_4
Силовой выключатель / основной тип	5SD8
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	4 A
Напряжение питания	
• при постоянном токе	600 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами

Коммутационная способность

коммутационная способность по току

- при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 8 kA
- согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 50 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт] 1,2 W

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 1,2 W

электричество

Расчетный ток I_n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel 3,8 A

Токоограничительная характеристика Nr. / рассеиваемая энергия DE_5SD_DIII_690_gG_4

появление

Цветная маркировка вставки предохранителя коричневый

Подробнее

Описание продукта при помощи конусного болта или пригнанных втулок

Механическая конструкция

Монтажное положение произвольно, предпочтительно вертикально

вес-нетто 70 g

условия окружающей среды

Температура окружающей среды -5 ... +40 °C

- во время хранения Влажность воздуха 90% при 20°C

экологическая категория до 45°C при относит. влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

Test Certificates

other



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD8004>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD8004>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8004

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

