



NAVODILA ZA UPORABO

Nadometno stikalo s ključavnico s profilnim polcilindrom Kaiser Nienhaus 322120

Kataloška št.: 35 62 54



Kazalo

Upravljanje.....	2
Odpiranje stikala s ključavnico.....	2
Pomembni varnostni napotki	2
Odpiranje stikala s ključavnico.....	3
Tehnični podatki	3
Mehanska sestava.....	4
Garancijski list	5

Upravljanje

Stikalo s ključavnico za uporabo na cevnih motorjih za vrata, markize in rolete. Za upravljanje vstavite ključ in v odvisnosti od priključenega krmilnika zavrtite v eno smer ali pa priključite želeno funkcijo, tako da pritisnete tipkalo za dviganje ali spuščanje. Razporeditev električnega priključka je odvisna od tega, za kateri namen uporabljate tipkalo. Prosimo, da upoštevate navodila za uporabo priključenih naprav.

Odpiranje stikala s ključavnico

Za otežitev nepooblaščenega dostopa do stikalnih kontaktov in s tem nepooblaščenega odpiranja in zapiranja priključenega motorja lahko cilindrični vložek s profilnim polcilindrom vzamete iz ohišja samo takrat, ko je vstavljen ključ in se ključavnica nahaja v ustreznem položaju. Prosimo, da za odpiranje ključ s poskušanjem obrnete v ustrezen položaj.

Pomembni varnostni napotki

Električno priključitev lahko izvede samo usposobljen električar v skladu s priključnimi načrti, ki jih najdete v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte VDE-predpise, predvsem v vlažnih prostorih. VDE-predpisi vključujejo obvezne varnostne ukrepe. Neupoštevanje je lahko življenjsko nevarno! Dela montaže in priključitve je obvezno treba izvajati v stanju, ko ni prisotna napetost. Pri tem je treba kable ločiti od električnega omrežja na vseh polih in jih zavarovati pred ponovnim vklopom. Ločitev od omrežja je treba izvesti s stikalnimi napravami, ki zagotavljajo razdaljo med stikalnimi kontakti min. 3 mm. Poskrbite za to, da se na območju premikanja rolet ne nahajajo osebe in da nič ne more blokirati teka lamel. Ta navodila za uporabo je treba upoštevati, saj so sestavni del naprave in naših garancijskih pogojev.


Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Kaiser Nienhaus, proizvajalec: Kaiser Nienhaus Komfort & Technik GmbH, Daimlerstraße 1, 46414 Rhede, Nemčija.

Naprava ne sme biti na doseg otrok, mlajših od 8 let.

Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odpiranje stikala s ključavnico



Električna funkcija


2 tipkali

Glejte točko 4 v poglavju "Mehanska sestava"

Tehnični podatki

Omrežna napetost:	230 V, 50 Hz
Preklopna moč:	maks. 10 A
Kontakt:	1-polni
Temperaturno območje:	-20 do +50 °C
Vijačne sponke:	maks. 2,5 mm ²
Vrsta zaščite:	IP55

Mehanska sestava



- 1 Čelna plošča
- 2 Gumijasto tesnilo
- 3 Pokrov s profilnim polcilindrom
- 4 Vložek stikala
- 5 Držalo
- 6 Ozemljitveni vijak
- 7 Ohišje



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Nadometno stikalo s ključavnico s profilnim polcilindrom**
Kaiser Nienhaus 322120
Kat. št.: **35 62 54**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.