

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 800 V, Un DC: 440 V, front indicator



| версия | |
|---|--------------------------------------|
| Фирменное название продукта | SETRON |
| Наименование продукта | SITOR плавкая вставка |
| Исполнение продукта | С ножевыми контактами с отверстиями |
| Исполнение цветового индикатора | Лобовой индикатор рабочего состояния |
| Исполнение коммутационного контакта | С ножевыми контактами, посеребренный |
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | SITOR, исполнение NH |
| Общие технические данные | |
| Типоразмер системы безопасности / согласно DIN EN 60269-1 | NH2 |
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | aR |
| Коэффициент переменной нагрузки (WL) | 0,85 |
| напряжение питания | |
| Вид напряжения | AC/DC |
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | 450 A |
| Напряжение питания | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при переменном токе / расчетное значение • при постоянном токе | <p>800 V</p> <p>440 V</p> |

Коммутационная способность

коммутационная способность по току

- согласно IEC 60947-2 / расчетное значение 100 kA

рассеивание

Мощность потерь [Вт] 140 W

- Мощность потерь [Вт] 140 W
- при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс
 - максимальное 140 W

Подробнее

Описание продукта Невзаимозаменяемость отсутствует

Механическая конструкция

Монтажное положение произвольно, предпочтительно вертикально

условия окружающей среды

Температура окружающей среды -20 ... +50 °C

экологическая категория от -20 до +50 при относительной влажности 95%

Сертификаты

Условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 F
- согласно IEC 81346-2:2009 F

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3NE4333-0B>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE4333-0B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NE4333-0B

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



