



NAVODILA ZA UPORABO

Nizkonapetostna pretočna črpalka Barwig 02

Kataloška št.: 53 74 54




Kazalo

Opis	2
Opomba	3
Opozorilo	3
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki	3
Garancijski list	5

Opis

Idealna zunanja črpalka za uporabo povsod, kjer ne morete uporabiti potopnih črpalk. Ker črpalke niso samočrpalne, je najbolje da enostavno izberete mesto za vgradnjo, ki se nahaja globlje od dna določenega zbiralnika za vodo. Tako najučinkoviteje zaščitite črpalko pred suhim tekom. Ker jih lahko priključite na avtomobilski akumulator ali na omrežni napajalnik, jih lahko uporabljate kjerkoli.



Tesnilo proti suhemu teki je odvisno od smeri vrtenja. Rdeča barva je plus pol.

Vgradnja izven vodnega rezervoarja ali kot ojačevalna črpalka.

Zelo primerna za potopne črpalke.

Preverjena črpalka za univerzalno rabo za bojlerje, pretočne grelnike in prhe.

Motor je možno kadarkoli zamenjati.

Opomba

Za napajanje črpalke potrebujete napajalnik ali ustrezen vir napajanja.

Opozorilo

Črpalke **ni dovoljeno** uporabljati pod vodo. Poleg tega tudi kablov **ne smete** potapljati v vodo.

Tehnični podatki

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| - Motor: | 5-polni motor, ki je odvisen od smeri vrtenja |
| - Cevni priključek: | 10 mm |
| - Čas delovanja: | 30 minut |
| - Obratovalna napetost: | 12 V/DC |
| - Maksimalna poraba toka: | 2,8 – 3,2 A |
| - Maksimalna višina črpanja: | 10 metrov |
| - Maksimalni pritisk pri črpanju: | 1 bar |
| - Maksimalna količina črpanja: | 1.200 l/h oziroma 20 l/min |
| - Količina črpanja pri 0,4 bara: | 11 l/min |
| - Poraba moči: | 30-35 W |
| - Maksimalna delovna temperatura: | +70 do +80 °C |
| - Maksimalna dolžina kabla: | 250 mm |
| - Mere: | (Ø x V) 60 x 125 mm |
| - Teža: | 0,3 kg |

- Vsi materiali so narejeni tako, da ne škodujejo zdravju.
- Za 12 -14V enosmerne napetosti (baterijsko napajanje ali preko transformatorja)
- **Narejena je za intervalno delovanje (30 minut dela, 30 minut počiva).**
- Brez dodatnega mazanja tesnila
- Možnost desnega, levega teka

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Barwig, proizvajalec: Peter Barwig Wasserversorgungsanlagen, An der Fliede 9, 34385 Bad
Karlshafen, Nemčija.

Proizvajalec:

Peter Barwig Wasserversorgungsanlagen
An der Fliede 9
34385 Bad Karlshafen
Nemčija
Telefon: +49 (0) 56 72/2310
Faks: +49 (0) 56 72/14 01



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Nizkonapetostna pretočna črpalka Barwig 02**
Kat. št.: **53 74 54**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.