



NAVODILA ZA UPORABO

Plovno stikalo Wallair 1CLRLG04/15PVC

Kataloška št.: 55 12 35



Kazalo

Opis	2
Razpoložljivi modeli	2
Namestitev.....	2
Tehnični podatki	3
Varnostni napotki.....	3
Garancijski list	4
Prevod izvirne izjave EU o skladnosti.....	5
Izvirna izjava EU o skladnosti	7

Opis


Regulator nivoja **SMART** je plovno stikalo za regulacijo nivoja tekočine, ki omogoča aktivacijo električnih naprav (ponavadi so to črpalke, pa tudi magnetni ventili, alarmne naprave, motorizirane zaporne lopute itd.) ob doseganju predhodno nastavljenega nivoja napolnjenosti.


Ker je regulator izdelan iz nestrupenega polipropilena, ga lahko uporabljate tudi v stiku s tekočimi živili.

Razpoložljivi modeli

RLG01/3PVC - RLG02/5PVC
RLG03/10PVC - RLG04/15PVC
RLG05/20PVC - RLG06/25PVC
RLG025NEOP
RLGCI310NEOP
RLG0520NEQP

Namestitev





Tehnični podatki

Model 1CL RLG04/15PVC

Funkcija:	polnjenje/praznjenje
Preklopna moč:	10(8) A / 250 V/AC
Temperatura pri delovanju:	0-50 °C
Tlačni upor:	1,5 bara
Vrsta zaščite:	IP68

Protiutež je priložena.

Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Plovno stikalo Wallair 1CLRLG04/15PVC**
Kat. št.: **55 12 35**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

Prevod izvirne izjave EU o skladnosti

Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH



Izjava EU o skladnosti



Plovno stikalo za polnjenje / praznjenje

Predmet izjave

Model izdelka / izdelek:

**1CLRLG01/3PVC
1CLRLG02/5PVC
1CLRLG03/10PVC
1CLRLG04/15PVC
1CLRLG05/20PVC
1CLRLG06/25PVC
1CLRLG025NEOP
1CLRLG0310NEOP
1CLRLG0520NEOP**

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Izjavljamo, da je predmet zgoraj opisane izjave v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:

2006/95 CE do 19. aprila 2016; 2014/35/UE od 20. aprila 2016 naprej

Sprejeti usklajeni tehnični standardi:

ES 60730-2-15: 2010
ES6730-1: 2000 + A12: 2003 + A1: 2004 + A13: 2004 + A14: 2005 + A16: 2007 +
A2: 2008

Izdelek (izdelan v Italiji), kot je zasnovan, izdelan in dan v promet, ustreza zdravstvenim in varnostnim zahtevam zgoraj naštetih direktiv, če je nameščen in vzdrževan v skladu z navodili za uporabo. Vsaka nepooblaščenca sprememba naprave bo razveljavila to izjavo.

Wallair, proizvajalec: Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH, Alter Weg 11, 64385 Reichelsheim (Odw.), Nemčija.

Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH



Ta izjava velja za vse pošiljke tega izdelka v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Podjetje: Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH
Naslov: Alter Weg 11
(DE) 64385 Reichelsheim
Kontaktna oseba: Michael Duttke
Skrbnik ključnih kupcev / Upravljanje materialov
Datum / podpis: 25. maj 2021

.....

Izvirna izjava EU o skladnosti

Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH



Air-Tec®



optimAIRo®

EU Konformitätserklärung



Schwimmschalter Füllen / Leeren

Gegenstand der Erklärung

Produktmodell/Produkt:

1CLRLG01/3PVC
1CLRLG02/5PVC
1CLRLG03/10PVC
1CLRLG04/15PVC
1CLRLG05/20PVC
1CLRLG06/25PVC
1CLRLG025NEOP
1CLRLG0310NEOP
1CLRLG0520NEOP

Hiermit erklären wir, dass der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2006/95 CE bis 19. April 2016 ; 2014/35/UE ab 20. April 2016

erfüllt

Harmonisierter technischer Standards angenommen:

EN 60730-2-15:2010

EN6730-1:2000+A12:2003+A1:2004+A13:2004+A14:2005+A16:2007+A2:2008

Das Produkt, (gefertigt in Italien) so, wie konzipiert, gebaut und in den Verkehr gebracht entspricht den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der oben aufgeführten Richtlinien, soweit sie der Betriebsanleitung entsprechend installiert und gewartet werden. Jede an der Maschine vorgenommene, nicht autorisierte Änderung führt zum Gültigkeitsverfall dieser Erklärung.

Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH



Air-Tec®



optimAIRo®


Diese Erklärung gilt für alle Sendungen dieser Ware im Zeitraum
01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Firma/Company: Dipl. Ing. Özpolat Kunststoffzeugnisse GmbH

Anschrift/Adress: Alter Weg 11
(DE) 64385 Reichelsheim

Kontakt Person: Michael Duttke
Key Account Manager / Materialwirtschaft

Datum/Unterschrift: 25. Mai 2021
Date/Signature


Dipl. Ing. Özpolat
Kunststoffzeugnisse GmbH
Alter Weg 11 • 64385 Reichelsheim
Tel. 06164-642010
Fax: 06164-6420199
