

INSTA contactor with 2 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 20A  
Control AC/24 V DC



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	2 нормально разомкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	20 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> <li>• максимальное</li> </ul>	<p>230 V</p> <p>230 V</p>
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	1,7 W
Главная цепь	

Рабочий ток / расчетное значение	20 A
----------------------------------	------

### текущий контроль

Управляющее напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• расчетное значение / максимальное</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / расчетное значение</li> </ul>	24 V

### Подробнее

Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

### число

Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	2

### Механическая конструкция

Высота	90 mm
Ширина	17,5 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	1
вес-нетто	141 g

### Сертификаты

Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
---------------------------------	----------------------------------



[Miscellaneous](#)



### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5000-2>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5000-2>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5000-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5000-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>





