




INSTA contactor with 3 NO contacts and 1 NC Contact for 230 V AC, 400V 63A Control AC/24 V DC



версия	
Фирменное название продукта	SETRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	3 нормально разомкнутых контакта 1 нормально замкнутый контакт
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	AC/DC
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	63 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> <li>• максимальное</li> </ul>	400 V 400 V
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
рассеивание	
Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	8 W

Главная цепь	
Рабочий ток / расчетное значение	63 A
текущий контроль	
Управляющее напряжение питания	
• расчетное значение	24 V
• расчетное значение / максимальное	24 V
• при постоянном токе / расчетное значение	24 V
Подробнее	
Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	нет
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да
число	
Количество размыкающих контактов	1
Количество замыкающих контактов	3
Механическая конструкция	
Высота	90 mm
Ширина	53,5 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	3
вес-нетто	150 g
Сертификаты	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q
General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 UL
<a href="#">Miscellaneous</a>	
 EG-Konf.	
Дополнительная информация	
<b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b> <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
<b>Industry Mall (Online ordering system)</b> <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5051-2">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5051-2</a>	
<b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b> <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5051-2">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5051-2</a>	
<b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b> <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5051-2">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5051-2</a>	
<b>CAX-Online-Generator</b> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

