

Navodila za PENLIGHT 230 V, KAT. ŠT. 59 75 89

Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na sledeča opozorila:

- Vse naprave, ki jih priključujete v omrežno napetost naj bodo nepoškodovane.
- Kabli, ki vodijo od naprave do vtičnice naj ne bodo oguljeni.
- Vse naprave, ki jih prinesete iz hladnejših prostorov v toplejše morate le tam pustiti nekaj časa, da se izloči morebiten kondenzat, ki bi pri temu nastal.
- Naprave vedno priključujte na napetost, ki je podana v navodilih.
- Vse električne naprave ne spadajo v otroške roke.
- Če naprava ne deluje je nikakor ne popravljajte sami, ampak jo nesite na servis ali v elektro delavnico.
- Pred odpiranjem naprave vedno izvlecite vtič ali zagotovite, da naprava ne bo pod napetostjo.
- Sestavni deli, montažni sklopi ali aparati se smejo vklopiti samo, če so bili predhodno, proti dotiku varno, vgrajeni v ohišje. Med vgradnjo ne smejo biti pod napetostjo.
- Uporaba orodij na aparatih, sestavnih delih ali montažnih sklopih je dovoljena samo, če je zagotovljeno, da so aparati ločeni od napajalne napetosti in da so bili sestavni deli aparata predhodno razelektreni.
- Napetostne kable ali vodnike, s katerimi je aparat, sestavni del ali montažni sklop povezan, je potrebno vedno kontrolirati, če na izolaciji ni napak ali prekinitev.
- V dvomljivih primerih so brezpogojno potrebna posvetovanja pri strokovnjakih, izvedencih ali proizvajalcih uporabljenih konstrukcijskih sklopov.
- Naprava je namenjena za priklop na 23 V / 50 Hz omrežno napetost
- Napravo lahko uporabljate samo takrat, ko je cev cela. V kolikor se cev pretrže uporaba ni več varna.
- Naprava odgovarja zaščitni klasi IP 42

Opis IP zaščit pri napravah:

| 1 številka zraven oznake IP pomeni zaščito pred različno velikimi delci | | 2 številka za IP pomeni zaščito pred vodo | |
|---|--|---|--|
| IP1... | Zaščita pred delci večjimi od 50 mm | IP...1 | Zaščita pred pravokotnim padanjem kapljic |
| IP2... | Zaščita pred delci večjimi od 12 mm | IP...2 | Zaščita pred kapljicami, ki padajo pod kotom 15° |
| IP3... | Zaščita pred delci večjimi od 2,5 mm | IP...3 | Zaščita pred pršenjem vode |
| IP4... | Zaščita pred delci velikimi kot zrnje | IP...4 | Zaščita pred brizganjem vode |
| IP5... | Zaščita pred prahom, ki se nabira na aparatu | IP...5 | Zaščita pred curkom vode |
| | | IP...6 | Zaščita pred morsko vodo |
| IP6... | Zaščita pred udorom prahu | IP...7 | Zaščita pred pomakanjem v vodo |
| | | IP...8 | Zaščita pred potopitvijo v vodo |

- Moč naprave je 16,4 W na meter
- Maksimalna možna dolžina je 40 m
- Naprave ne uporabljajte v bližini visokih temperatur ali vibracij
- Posamezna žarnica v cevi ima moč 0,38 W
- Uporabljate jo lahko v temperaturnem območju od -40 do 80 stopinj Celzija
- Vedno se uporablja iztegnjeno cev. Cev, ki je v kolutu se namreč precej ogreje. Če ni v bližini problematičnih materialov pa jo lahko uporabljate tudi zvito.

Upošteвайте prosimo, da nimamo vpliva na napake v upravljanju in napake, ki izvirajo iz nepravilnega priključevanja naprave. Razumljivo je, da za škodo, ki bi nastala zaradi teh napak, ne prevzemamo poročstva.

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poskusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Uvoznik: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.