

!!! Phased-out product !!! The preferred successor is 3RQ2000-1CW00. Coupling relays in industrial enclosure 3 change-over contacts Wide voltage range 24 V to 240 V AC/DC Screw terminal



Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Согласующее реле в промышленном корпусе
Наименование типа продукта	3RS18
<b>Общие технические данные</b>	
Степень защиты IP	IP20
Характеристика коммутационного процесса	моностабильный
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	K
Условное обозначение согласно IEC 81346-2:2009	K
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	K
Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц	24 ... 240 V
• при 60 Гц	24 ... 240 V
Управляющее напряжение питания 1	
• при постоянном токе	24 ... 240 V
Исполнение привода реле	поляризованный
Компонент продукта Цоколь со штырьками	нет

Вспомогательный контур	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов <ul style="list-style-type: none"> <li>• для вспомогательных контактов</li> </ul>	3

Цепь главного тока	
Вид напряжения	AC/DC

Выходы	
Допустимая токовая нагрузка выходного реле при AC-15 <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 250 В при 50/60 Гц</li> </ul>	3 А
Допустимая токовая нагрузка выходного реле при DC-13 <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 24 В</li> <li>• при 125 В</li> </ul>	1 А 0,2 А

Подсоединения/ клеммы	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим

Монтаж/ крепление/ размеры	
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
Высота	102 mm
Ширина	22,5 mm
Глубина	91 mm

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval			Declaration of Conformity	
				
CCC	CSA	UL	EAC	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>

### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3RS1800-1HW00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RS1800-1HW00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1800-1HW00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RS1800-1HW00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS1800-1HW00&lang=en)





последнее изменение:

04.09.2019