

**1. Delovanje**

Vstavite 1,5 V alkalno baterijo. Pazite na pravilno polarnost. Urni mehanizem samodejno teče na položaje 4, 8 ali 12 in začne s sprejemom. Po sprejemu časovnega signala DCF/MSF in njegove interne predelave (največ 2 minuti) ura samodejno nastavi pravilni čas. Med postopkom sprejema ure ne smete prestaviti na neko drugo mesto. Če ura ne bi uspešno sprejela signala, se bo ustavila in čez dve uri znova poskusila s sprejemom. V tem primeru jo postavite na neko drugo mesto. Prej vzemite ven baterijo in jo čez ca. 1 minuto ponovno vstavite.

**2. Tehnični podatki**

Integrirani radijski sprejemnik za sprejem DCF 77/ MSF 60 časovnega znaka:

- območje obratovalne napetosti: 1,25 – 1,75 V
- največja dovoljena obratovalna temperatura: - 5 ... + 50 stopinj C
- Poraba toka: 160 µA
- Življenjska doba baterije  $\geq$  1 leto
- Tip baterije: 1,5 V alkalne AA, LR 6
- Časovna primerjava z oddajnikom: 12 x na dan
- Samodejni prehod na poletni/zimski čas, trajanje prehoda: največ 5 minut

**3. Motnje**

Kazalci se po vstavitvi baterije ne premikajo.

Ura se ne nastavi na aktualni čas, če v 10 minutah po vstavitvi baterije ni sprejela časovnega protokola.

Ukrep: Preverite napetost baterije, baterijski kontakt in pravilno polarnost. Uro postavite na novi položaj, lahko jo npr. zasukate za 45 do 90 stopinj ali jo postavite v bližino okna. Ponovno vstavite baterijo. Tudi po večkratni ponovitvi začetnega postopka, spremenitvi mesta in odstranitvi virov motenj ni bilo časovnega sprejema. Moten oddajnik. Nekaj ur počakajte, potem postopek ponovite.

**Pozor!**

Po vgradnji urinega mehanizma upoštevajte sledeče korake:

1. Vse 3 kazalce postavite na 12, ker urin mehanizem pri sprejemu časovnega diagrama vedno izhaja iz tega, da vsi kazalci stojijo na 12.
2. Na zadnji strani urinega mehanizma se nahaja trn, ki blokira kazalce. Tega pred vstavitvijo baterije obvezno odstranite.
3. Vstavite baterijo in urin čas se samodejno nastavi.

V primeru, da ste pri montaži izgubili položaj urinega časa na »12«, ravnajte sledeče:

1. Na zadnji strani urinega mehanizma se nahajata 2 kontakta. Le-ta na kratko zvežite s kovinskim elementom.
2. Urin mehanizem se bo nastavljal na programiran položaj »12«.
3. Ko se je urin mehanizem umiril, položaj kazalcev fiksirajte s svinčnikom in odstranite baterijo.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defekatih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.