

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400 V 25 A Control 230 V AC



версия	
Фирменное название продукта	SENTRON
Наименование продукта	Контакторы Insta
Исполнение продукта	4 нормальное разомкнутых контакта
Вид напряжения / рабочего напряжения	Переменный ток
Вид напряжения / для включения	Переменный ток
напряжение питания	
Ток / при переменном токе / расчетное значение	25 A
рабочее напряжение / расчетное значение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• минимально</li> <li>• максимальное</li> </ul>	<p>440 V</p> <p>440 V</p>
класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
Коммутационная способность при активной мощности / при нагрузке ламп накаливания	2 000 W
рассеивание	

Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	2,2 W
--	-------

<b>Главная цепь</b>	
Рабочий ток / расчетное значение	25 A

<b>текущий контроль</b>	
Управляющее напряжение питания	
• расчетное значение	230 V
• расчетное значение / максимальное	230 V

<b>Подробнее</b>	
Компонент продукта / задвижка для ручного переключения	да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства	да

<b>число</b>	
Количество размыкающих контактов	0
Количество замыкающих контактов	4

<b>Механическая конструкция</b>	
Высота	90 mm
Ширина	36 mm
Глубина	71 mm
Монтажная глубина	64 mm
количество модулей в ширину	2
вес-нетто	261 g

<b>Сертификаты</b>	
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	Q
• согласно IEC 81346-2:2009	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5830-6>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5830-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5830-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-6)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



