



## MINI TERMOMETER / VLAGOMER

Št. izdelka: 646304

S termometrom / vlagomerom ste pridobili elektronsko natančno napravo za posredovanje temperature in zračne vlage ter vsakokratne najvišje in najnižje vrednosti (funkcija MAX / MIN).

Merilno območje:	temperatura -10°C do +60°C zračna vlaga 10% do 99%
Maksimalna napaka merjenja:	±1°C pri -10°C do +50°C ±5% pri 25% do 75% in 0°C do 50°C
Baterija:	LR44 ali AG13

### Upravljanje:

1. Odprite predal za baterijo na zadnji strani naprave tako, da pokrov potisnete navzdol (v smeri puščice). Odstranite trak za prekinitev baterije in odstranite folijo z zaslona. Naprava je sedaj pripravljena za obratovanje.
2. Lev del zaslona vam sedaj prikazuje temperaturo v °C, desni del zaslona pa vlago v %.
3. Priklic najvišje / najnižje vrednosti.
  - a) S pritiskom na tipko MAX / MIN se pojavijo od zadnje povrnitve dosežene najvišje vrednosti. (tako lahko odčitate npr. najvišjo dnevno temperaturo v vaši pisarni – padec temperature za 1°C privarčuje do 6% stroškov ogrevanja – ali maksimalno vlažnost v vaši kopalnici).
  - b) S ponovnim pritiskom na tipko MAX / MIN prejmete od zadnje povrnitve dosežene najnižje vrednosti. (tako lahko npr. kontrolirate nočni padec vašega ogrevanja ali preverite vlago v dnevni sobi in spalnici, ki je v trenutnem obdobju ogrevanja pogosto prenizka in lahko tako vodi k boleznim dihal.)
  - c) Da prejmete spet trenutni prikaz, še enkrat pritisnite na tipko MAX / MIN.
4. Povrnitev pomnilnika maksimalnih / minimalnih vrednosti na trenutne vrednosti.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**