



NAVODILA ZA UPORABO

Dvojni razdelilnik z 2 USB-priključkoma

Kataloška št.: 65 19 98



Kazalo

1. Predvidena uporaba	2
2. Vsebina paketa	2
3. Razlaga simbolov	2
4. Varnostni napotki	2
5. Priprava na uporabo	3
6. Menjava varovalke	3
7. Odstranjevanje	4
8. Tehnični podatki	4
Garancijski list	5

1. Predvidena uporaba

Dvojni razdelilnik z 2 USB-priključkoma je namenjen priključitvi več porabnikov na eno vtičnico za cigaretni vžigalnik v avtomobilu in nudi možnost napajanja prek USB-priključka.

Priključite ga lahko samo na 12 V ali 24 V enosmerno napetost v vozilu z negativnim polom avtomobilskega akumulatorja na karoseriji. Vgradite in uporabljate ga lahko samo v vozilih, ki imajo to vrsto napetosti. Izdelka ne smete priključiti na drugačno napajalno napetost.

Uporabljate ga lahko samo v notranjosti vozila, torej ne na prostem. Nujno je treba preprečiti stik z vlago.

Nujno je treba upoštevati varnostne napotke!

Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Celotnega izdelka ne smete spreminjati oz. predelovati!

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

2. Vsebina paketa

- Dvojni razdelilnik z 2 USB-priključkoma
- Navodila za uporabo

3. Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.

4. Varnostni napotki



Prosimo, da najprej preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije glede delovanja naprave.

Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov! V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije!

- Cigaretnega vžigalnika nikoli ne priključite na izhodne priključke razdelilnika. V nasprotnem primeru pride do preobremenitve in posledično do poškodb naprave.
- Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan. Če opazite poškodbe, ga ne smete uporabljati.
- Predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest iz varnostnih razlogov nista dovoljena.
- Kot vir napajanja lahko uporabljate samo 12 V ali 24 V enosmerno napetost v vozilu (negativni pol avtomobilskega akumulatorja se nahaja na karoseriji vozila). Naprave ne smete priključiti na drugačno napajanje.
- Bodite pozorni na ustrezno pripravo izdelka na uporabo. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.
- Od časa do časa preverite, če je naprava poškodovana. Če je razdelilnik poškodovan, ga mora strokovno popraviti strokovnjak.
- Preprečite močno mehansko obremenitev izdelka in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ter kapljanju ali škropljenju vode.
- Pazite, da izdelka ne boste polili s tekočino. Obstaja velika nevarnost požara. V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide tekočina, napravo takoj ločite od elektroenergetskega omrežja in se za pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Naprava ne sodi v otroške roke. Hranite jo izven dosega otrok.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.
- Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.

5. Priprava na uporabo



Skupna obremenljivost razdelilnika za 12/24 V priključka znaša 10 A. Skupna obremenljivost za USB-priključka znaša 2 A.

Vsota porabe toka vseh priključenih porabnikov ne sme presegati teh vrednosti.

- Priključni vtič razdelilnika priključite na vtičnico za cigaretne vžigalnik svojega vozila.
- Takoj ko je razdelilnik priključen na napajanje, sta 12/24 V priključka od znotraj modro osvetljena.
- Če priključka ne svetita, morate morda najprej vključiti vžig vozila.
- Zgib priključnega vtiča usmerite v skladu z lastnimi željami.
- Vtiče svojih 12/24 V naprav, ki jih želite priključiti, vstavite v velika priključka razdelilnika.
- USB-vtiče svojih 5 V USB-naprav, ki jih želite priključiti, vstavite v USB-priključka razdelilnika.

6. Menjava varovalke



Če je potrebna menjava varovalke, bodite pozorni na to, da lahko uporabite samo varovalke navedenega tipa in jakosti nazivnega toka (glejte poglavje "Tehnični podatki").

Uporaba zakrpanih varovalk ali premostitev držala varovalke nista dovoljena.

- Če priključka ne svetita, čeprav je razdelilnik priključen na napajanje, se je morda sprožila varovalka.
- Priključni vtič razdelilnika izvlecite iz vtičnice za cigaretni vžigalnik svojega vozila.
- Odvijte zaporni vijak na vrhu priključnega vtiča.
- Odstranite pregorelo varovalko in jo nadomestite z novo, ki naj bo istega tipa.
- Zaporni vijak ponovno privijte na priključni vtič.

7. Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke!



Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

8. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: 12/24 V/DC
 Izhodna napetost: 2 x 12/24 V/DC
 2 x 5 V/DC
 Obremenljivost: 10 A (12/24 V izhoda)
 2 A (USB-izhoda)
 Varovalka: 10 A/250 V (6 x 30 mm)
 Mere: 124 x 94 x 36 mm
 Teža: 100 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Dvojni razdelilnik z 2 USB-priključkoma**
Kat. št.: **65 19 98**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.