

Navodila za spajkalnik, model 30 S

Kat. št. 81 05 50

1. Pred uporabo natančno preberite navodila in varnostna opozorila.
2. Pazite na določeno napetost.
Nizkonapetostni aparati sodijo v varnostni razred III.
3. Pred segretjem preverite položaj konice.
 - a) Konice, grete od zunaj:
Privojni(e) vijak(e) morate zategniti. (glejte sliko A v originalnih navodilih)
 - b) Konice, grete od znotraj:
Konico močno potisnite do prislona. Med konico in grelnim telesom ne sme biti zračne odprtine. Konico lahko zamenjate tako, da jo snamete. Pri snemanju rahlo privzdignite vzmeteno ročico vzmeti, ki drži konico, tako da lahko konico brez upora potisnete na držalo grelca. Pri tem pazite, da vzmeteni element na držalu grelca potisnete do ročice (glejte sliko 1b v originalnih navodilih).
 - c) samo ERSA Multi-pro: (glejte sliko 1c v originalnih navodilih).

VARNOSTNA OPOZORILA

Za varno delo s spajkalnikom preberite navodila za uporabo in varnostna opozorila.

0. UPORABA

Z uporabo, ki ni v skladu z določili, in s posegi v napravo preneha pravica do garancije in odgovornost proizvajalca.

1. PRED VSAKO UPORABO PREVERITE VSE KOMPONENTE

Poškodovane dele lahko popravlja le strokovnjak. Če so popravila nestrokovna, lahko pride do nesreč. Pri morebitnih popravilih uporabite originalne ERSA nadomestne dele.

2. NAPRAVA SE SEGREVA

Pred segrevanjem naprave preverite, če so elementi spajkalnika (konica, set za oblikovanje...) pravilno povezani s spajkalnikom. Vroči elementi spajkalnika ne smejo priti v stik s kožo, lasmi ali vnetljivimi in gorljivimi snovmi. Pazite, da uporabite ognjevarno delovno podlago.

3. PAZITE, DA NAPRAVA NE BO NA DOSEGU OTROK.

Spajkalnik hranite izven dosega otrok.

4. NEVARNOST POŽARA

Pred uporabo spajkalnika odstranite vse gorljive predmete, tekočine in pline. Med vsako prekinitvijo dela s spajkalnikom ga položite v za to namenjeno stojalo. Po končani uporabi ga izključite iz omrežja.

5. NE PUŠČAJTE VROČEGA SPAJKALNIKA IZVEN NADZORA

Pazite, ker tudi po izključitvi spajkalnika, nekateri elementi potrebujejo nekaj časa, da se ohladijo.

6. UREDITE DELOVNO OBMOČJE

Nered na delovnem območju lahko privede do nesreč.

7. SVINČENE KONICE SO STRUPENE

Svinčene konice delujejo toksično na organizem. Zato je prepovedano jesti, piti ali kaditi pri njihovi uporabi. Po končanem delu s svinčeno konico si temeljito umijte roke.

8. SVINČENE KONICE SO POSEBNI ODPADKI

9. PREZRAČEVANJE IN ODSESAVANJE

Določene snovi in pripomočki lahko ogrožajo vaše zdravje. Poskrbite za zadostno prezračevanje ali odsesavanje.

10. ZAVARUJTE PRIKLJUČNO NAPELJAVO

Priključnih kablov ne uporabljajte za poteg iz vtičnice ali za nošenje. Pazite, da kabli ne pridejo v stik z vročino, oljem ali ostrimi robovi. Poškodovana napeljava lahko privede do požara, kratkega stika in električnega udara.

11. UPOŠTEVAJTE VPLIVE OKOLJA

Napravo zaščitite pred tekočinami in vlago. Drugače obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

12. VZDRŽEVANJE

Spajkalnik hranite izven dosega otrok in na suhem mestu. Napravo preverjajte redno. Uporabljajte izključno originalno ERSA dodatno opremo in nadomestne dele.

13. NACIONALNI, MEDNARODNI PREDPISI

Upoštevajte nacionalne in mednarodne predpise glede varnosti, zdravja in varnosti pri delu.

Garancija:

Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.