



NAVODILA ZA UPORABO

Čistilno sredstvo

Cramolin Isopropanol 4021411

Kataloška št.: 82 05 44



Kazalo

Opis in prednosti izdelka.....	2
Napotki za uporabo	2
Fizikalne lastnosti	3
Shranjevanje in življenjska doba.....	3
Varnostni napotki.....	3
Garancijski list	4

Opis in prednosti izdelka

ISOPROPANOL vsebuje izjemno čisto topilo, ki zagotavlja univerzalen in blag čistilni učinek v elektroniki, finomehaniki ter pri optičnih komponentah. ISOPROPANOL zanesljivo odstranjuje tako maščobe in olja kot tudi sloje umazanije ter pri tem ne napada uporabljenih materialov. ISOPROPANOL hitro izhlapi in pri tem ne pušča popolnoma nič madežev na golih kovinskih ali steklenih površinah.

ISOPROPANOL je idealen za nežno, vendar učinkovito čiščenje raznovrstnih površin. Zasmoljeno olje in mastno umazanijo lahko trajno odstranite.

Poleg tega se je ISOPROPANOL uveljavil pri odstranjevanju ostankov spajk in talil, spajkalnih past in pri čiščenju šablon za sitotisk. Optične komponente kot so leče, stekla in objektivne zanesljivo očisti brez puščanja marog. ISOPROPANOL čisti in neguje HiFi-naprave in CD-je ter pri tem ne napada materialov.

S čistilnim sredstvom ISOPROPANOL lahko temeljito in hitro odstranite vodotesno črnilo in flomastre z vpenjalnih podlog in pisarniške opreme.

Napotki za uporabo

Mesta, ki jih želite očistiti, očistite z močnimi pršenjem razpršila. Pri težko dostopnih mestih namestite pršilno cevko in mesta očistite z namerjenim curkom. Za čiščenje rahlo umazanih površin lahko ISOPROPANOL tudi poškopite na krpo brez kosmov in z njo drgnete po površini.

Sredstva ne uporabljajte v bližini odprtega plamena in vročih predmetov. Naprave, ki so pod napetostjo, pred čiščenjem izključite. Preden naprave ponovno vključite, mora topilo popolnoma izhlapeti. Upoštevajte napotke za čiščenje proizvajalca posamezne naprave!

Fizikalne lastnosti

Barva	brezbarvno, prozorno
Vonj	po alkoholu
Gostota pri 20 °C	0,78 g/cm ³
Plamenišče	12 °C
Združljivost z materiali	zelo dobra
Izhlapevanje	hitro in ne pušča sledi
Viskoznost	2,43 mPas
Površinska napetost	22,8 mN/m
Dielektrična konstanta pri 20 °C	18,6
Čistost	99,90 %

Shranjevanje in življenjska doba

Pri pravilnem shranjevanju je rok uporabe izdelka 2 leti.

Ko embalažo izpraznite, jo oddajte pri ustreznem zbirališču odpadkov.

Varnostni napotki

Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

ITW LLC Co. KG
Mühlacker Strasse 149, D-75417 Mühlacker, Nemčija
Telefon: +49 7041 96 34 0, faks: +49 7041 96 34 29
Elektronska pošta: info@itwcp.de, spletna stran: www.itwcp.de



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Čistilno sredstvo Cramolin Isopropanol 4021411**
Kat. št.: **82 05 44**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.