

Navodila za tester za kisline, model 040-T

Kat. štev. 82 33 06

OPIS

S sesalno žogico in cevko iz umetne mase, merilno cevko za testiranje akumulatorja. Rdeče območje vas opozori, da morate baterijo napolniti takoj, modro, da je na pol prazna in rumeno za kvalitetno baterijo.

Za preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorja.

Dobra, nezdroljiva izvedba.

NAVODILO ZA UPORABO

Sestavite tester kot je prikazano na sliki v originalnih navodilih (gumijaste dele navlažite). Konico cevke rahlo potopite v akumulator in samo toliko izsesajte, da plavač prosto plava. Stanje celice odčitajte na gladini tekočine.

Popolnoma napolnjen akumulator = rumeno območje

Na pol napolnjen akumulator = belo območje

Prazen akumulator = rdeče območje

Opozorilo! Oskrba akumulatorjev!

Akumulatorje ves čas preverjajte, da so plošče v posameznih celicah prekrite s tekočino. Po potrebi nalijte destilirano vodo. Eventualno oksidacijo odstranite iz polov akumulatorja, pole in kleme namastite. Pazite na dober stik baterijskih klem.

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompleti ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.