



SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 2000 mm, B: 400 mm, T: 400 mm

| Ausführung                                              |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produkt-Markenname                                      | SIVACON                   |
| Produkt-Bezeichnung                                     | Schaltschrank-Leergehäuse |
| Ausführung des Produkts                                 | nach IEC 62208            |
| Ausführung der Oberfläche                               | pulverbeschichtet         |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung                | Nein                      |
| Schutzart und Schutzklasse                              |                           |
| Schutzart IP                                            | IP20                      |
| Betriebsmittelschutzklasse                              | Schutzklasse 1            |
| Eignung                                                 |                           |
| Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen          | Ja                        |
| Eignung zur Integration                                 |                           |
| • Aufputzinstallation                                   | Nein                      |
| • Unterputzinstallation                                 | Nein                      |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch              | Nein                      |
| Erscheinungsbild                                        |                           |
| RAL-Farbnummer                                          | RAL 7035                  |
| Farbe                                                   | lichtgrau                 |
| Produktdetails                                          |                           |
| Produktbestandteil                                      |                           |
| • Lüftungstür                                           | Ja                        |
| • Montageplatte                                         | Ja                        |
| • Rücktür                                               | Nein                      |
| • Sichttür                                              | Nein                      |
| • tiefenverstellbare Montageplatte                      | Ja                        |
| Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreihbares Gehäuse | Ja                        |
| Anzahl                                                  |                           |
| Anzahl der Schlösser                                    | 0                         |
| Anzahl der Türen                                        | 1                         |
| Mechanischer Aufbau                                     |                           |
| Höhe                                                    | 2 000 mm                  |
| Breite                                                  | 400 mm                    |
| Tiefe                                                   | 400 mm                    |
| Befestigungsart                                         |                           |
| • 19-Zoll Einbau                                        | Nein                      |
| • Bodenmontage                                          | Ja                        |
| • Wandmontage                                           | Nein                      |
| Material                                                | Stahl                     |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------|

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

Sonstige

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1044-3VR4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1044-3VR4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF1044-3VR4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1044-3VR4)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





