



NAVODILA ZA UPORABO

Voltmeter Raid HP, črn

Kataloška št.: 85 27 89



Kazalo

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mesto montaže | 2 |
| Povezava s kabli in informacije | 2 |
| Pozor | 2 |
| Nadaljnji inštrumenti Raid HP | 2 |
| Garancijski list | 3 |

Mesto montaže

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli.

Povezava s kabli in informacije

1. Z akumulatorja ločite minus pol.
2. Kable, ki prihajajo iz inštrumenta ali iz senzorja (v odvisnosti od modela) povežite s posameznimi kontakti v skladu s spodnjo tabelo.
3. V vednost: Oranžni kabel je plus kabel za vžig, pri služi vklopu inštrumenta ob vžigu, po želji pa ga lahko priključite na fazo stikala za luč.
Previdno: Ob priključitvi na stikalo za luč inštrument deluje samo takrat, ko je vklopljena luč.
4. Ponovno priključite akumulator.
5. Vaš inštrument je sedaj priključen.

Povezava s kabli pri: 2 x rdeča, 2 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)
Povezava s kabli pri: 1 x rdeča, 1 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)

| Serije inštrumentov | Vžig/osvetljava | 12 V trajni plus (+) | Masa (-) | Senzor |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------|------------|
| Srebrna | 1 x oranžna | 1 x rdeča | 1 x črna | 1 x zelena |
| Karbon | 1 x oranžna | 1 x rdeča | 1 x črna | 1 x zelena |
| Plazma | 1 x oranžna | 1 x rdeča | 1 x črna | 1 x zelena |
| 7-barvna | 1 x oranžna | 1 x rdeča | 1 x črna | 1 x zelena |
| Night Flight (črna) | 1 x oranžna | 2 x rdeča | 2 x črna | 1 x zelena |
| Diamantna | 1 x oranžna | 2 x rdeča | 2 x črna | 1 x zelena |
| Oranžna | 1 x oranžna | 2 x rdeča | 2 x črna | 1 x zelena |

Pozor

Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma.

Nadaljnji inštrumenti Raid HP

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, prikazovalnik polnilnega tlaka, merilnik vakuuma in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

www.raidhp.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Voltmeter Raid HP, črn**

Kat. št.: **85 27 89**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.