



NAVODILA ZA UPORABO

Prikazovalnik za tlak olja Raid HP, srebrn

Kataloška št.: 85 28 09



**Navodila za montažo za prikazovalnik za tlak olja in adapter za oljni filter
za naslednje serije:
Srebrna, 7-barvna, Plazma in Karbon.**

Kazalo

Adapter za oljni filter	2
Pozor	2
Montaža	2
Inštrument za tlak olja	3
Mesto montaže	3
Montaža	3
Pozor	3
Nadaljnji inštrumenti Raid HP	3
Garancijski list	4

Adapter za oljni filter

Pozor

Za enostavnejšo montažo senzorja za tlak olja dodatno potrebujete adapter za oljni filter.

Pri tem morate poznati premer navoja svojega oljnega filtra.
(Adapterje za oljni filter Raid HP za najpogostejše tipe vozil lahko kadarkoli naročite.)

Adapter za oljni filter privijte neposredno med oljni filter in blok motorja ter vam omogoča vstavljanje maks. 4 dodatnih senzorjev v oljni krogotok.

Za montažo adapterja je potrebna celotna menjava olja in filtra.

Če ni dolgo, odkar ste nazadnje menjali te dele (manj kot ½ leta), olje kasneje spet dolijte in tudi filter še naprej uporabljajte.

Montaža

1. Z akumulatorja ločite minus pol.
2. Izpustite olje.
3. Odvijte oljni filter.
4. Preverite, v katerem položaju lahko adapter najbolje pritrdite (z upoštevanjem senzorjev, ki jih nameravate priviti).
5. Ko ste prepričani, da se vse prilega, tako kot želite, senzor ali senzorje vstavite v navoj z varovalom za vijake, ki ste si ga izbrali.
6. Preostale (še odprte) navoje zaprite s priloženimi vijaki, ki jih prav tako vstavite z varovalom za vijake.
7. Adapter privijte v položaju, ki ste ga pred tem preverili.
8. Oljni filter privijte na adapter.
9. Dolijte olje.
10. Gotovo.

Napotek:

Kako senzorje povežete s kablji, je opisano v poglavju "Inštrument za tlak olja" pod točko "Montaža" (glejte naslednjo stran).

Inštrument za tlak olja

Mesto montaže

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli.

Montaža

1. Senzor za tlak olja vstavite v adapter za oljni filter v skladu z zgornjim opisom.
2. Nato morate poiskati primerno mesto, kjer lahko **senzorski kabel (z izhodiščem v navoju z oznako „S“ na inštrumentu)** speljete v prostor za motor. Najbolj je, da uporabite glavni kanal za kable. Tam je ponavadi še malo prostora v gumijastem čepu poleg glavnega pramena kablov.
3. Senzorski kabel povežite s prostim navojem na sensorju. Najbolj je, da pri tem uporabite kabelski čevelj.
4. Senzor dobi maso prek navoja pri privijanju v adapter, ki je pritrjen na bloku motorja.
5. **Rdeč kabel** inštrumenta povežite z osvetljavo ali s katerikoli „+“ kablom porabnika, ki je osvetljen pri vklopljeni luči.
6. **Črn kabel** položite na dobro prevodnem mestu na karoseriji (nelakirana, gola), torej na maso.
7. Z maso dodatno povežite kabel od navoja z **oznako „G“**.
8. Nato povežite kabel od navoja z oznako „I“ s tokom vžiga.
9. Ponovno priključite akumulator.
10. Gotovo.

Pozor

Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma.

Nadaljnji inštrumenti Raid HP

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

voltmeter, temperatura olja, temperatura vode, prikaz polnilnega tlaka, merilnik vakuuma in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

www.raidhp.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Prikazovalnik za tlak olja Raid HP, srebrn**
Kat. št.: **85 28 09**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.