



NAVODILA ZA UPORABO

Voltmeter Raid HP, srebrn

Kataloška št.: 85 28 19



Kazalo

Mesto montaže	2
Povezava s kabli in informacije	2
Pozor	2
Nadaljnji inštrumenti Raid HP	2
Garancijski list	3

Mesto montaže

Potem ko si izberete primerno mesto za inštrument (držala za režo za avtoradio, armaturno ploščo in A-stebriček so na voljo pri proizvajalcu Raid HP v univerzalni obliki in tudi v obliki, specifični za posamezne tipe vozil), se lahko lotite povezave s kabli.

Povezava s kabli in informacije

1. Z akumulatorja ločite minus pol.
2. Kable, ki prihajajo iz inštrumenta ali iz senzorja (v odvisnosti od modela) povežite s posameznimi kontakti v skladu s spodnjo tabelo.
3. V vednost: Oranžni kabel je plus kabel za vžig, pri služi vklopu inštrumenta ob vžigu, po želji pa ga lahko priključite na fazo stikala za luč.
Previdno: Ob priključitvi na stikalo za luč inštrument deluje samo takrat, ko je vklopljena luč.
4. Ponovno priključite akumulator.
5. Vaš inštrument je sedaj priključen.

Povezava s kabli pri: 2 x rdeča, 2 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)
Povezava s kabli pri: 1 x rdeča, 1 x črna, 1 x oranžna, 1 x senzor (ponavadi zelena)

Serije inštrumentov	Vžig/osvetljava	12 V trajni plus (+)	Masa (-)	Senzor
Srebrna	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Karbon	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Plazma	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
7-barvna	1 x oranžna	1 x rdeča	1 x črna	1 x zelena
Night Flight	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena
Diamantna	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena
Oranžna	1 x oranžna	2 x rdeča	2 x črna	1 x zelena

Pozor

Pri seriji Plazma se na inštrument najprej priključi pretvornik s pomočjo vtiča. Sam pretvornik se nato poveže s kabli tako kot je opisano v zgornji tabeli pod vrstico Plazma.

Nadaljnji inštrumenti Raid HP

Dodatno na voljo so inštrumenti za merjenje naslednjih vrednosti:

tlak olja, temperatura olja, temperatura vode, prikazovalnik polnilnega tlaka, merilnik vakuuma in merilnik obratov v najrazličnejših izvedbah (vse prejmete skupaj s tipali/dajalniki in montažnim materialom).

www.raidhp.de



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Voltmeter Raid HP, srebrn**

Kat. št.: **85 28 19**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248

www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.