

**Аксессуар
CB-R 200/7.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Кабельные стяжки характеризуются максимально возможной силой стяжки, а также длительным сроком службы. Кроме того, стальные кабельные стяжки обеспечивают возможность длительного прочного крепления при чрезвычайно высоких нагрузках на материал, таких как высокие температуры или агрессивное химическое воздействие.

Общие данные заказа

Тип	CB-R 200/7.5 BLACK
Номер для заказа	1059210000
Исполнение	Соединитель кабеля, Высота x ширина: 200 x 7.5 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248806157
Норма упаковки (VPE)	100 Шт.

**Аксессуар
CB-R 200/7.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	7,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,295 inch
Высота	200 мм	Высота (в дюймах)	7,874 inch
Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Масса нетто	1,09 g		

Материал для электромонтажа

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Предел прочности при растяжении	220 N	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		

Классификация

ETIM 4.0	EC000046	ETIM 5.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046	ETIM30	EC000046
UNSPSC	39-12-17-03	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DE PI830000 160627 001
Технические данные	EPLAN, WSCAD

**Аксессуар
CB-R 200/7.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Чертеж**