



## NAVODILA ZA UPORABO

# Dvojni razdelilnik z USB-priključkoma

Kataloška št.: 85 64 38



## Ta izdelek izpolnjuje zakonske državne in evropske zahteve.

### Kazalo

1. Predvidena uporaba .....	2
2. Varnostni napotki .....	2
3. Priprava na uporabo .....	3
4. Menjava varovalke .....	3
5. Odstranjevanje .....	4
6. Tehnični podatki .....	4
Garancijski list .....	5

### 1. Predvidena uporaba

Dvojni razdelilnik z 2 USB-priključkoma je namenjen priključitvi več porabnikov na eno vtičnico za cigaretni vžigalnik v avtomobilu.

Priključite ga lahko samo na 12 V enosmerno napetost v vozilu z negativnim polom avtomobilskega akumulatorja na karoseriji. Vgradite in uporabljate ga lahko samo v vozilih, ki imajo to vrsto napetosti. Izdelka ne smete priključiti na drugačno napajalno napetost.

Uporabljate ga lahko samo v notranjosti vozila, torej ne na prostem.

Nujno je treba preprečiti stik z vlago.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Nujno je treba upoštevati varnostne napotke!

### 2. Varnostni napotki



**Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledično in posredno škodo.**

**Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**



**Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo. Prosimo, da pred uporabo naprave preberete celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne napotke o pravilni uporabi.**

- Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, vlagi ali močnim vibracijam.
- Cigaretnega vžigalnika nikoli ne priključite na izhodne priključke razdelilnika. V nasprotnem primeru pride do preobremenitve in posledično do poškodb naprave.
- Pred vsako uporabo izdelka preverite, če je morda poškodovan. Če opazite poškodbe, ga ne smete uporabljati.
- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Kot vir napajanja lahko uporabljate samo 12 V enosmerno napetost v vozilu (negativni pol akumulatorja se nahaja na karoseriji vozila). Naprave ne smete priključiti na drugačno napajanje.

- Bodite pozorni na ustrezno pripravo izdelka na uporabo. Pri tem upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo.
- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave se obrnite na strokovnjaka.
- Od časa do časa preverite, če je naprava poškodovana. Če je razdelilnik poškodovan, ga mora strokovno popraviti strokovnjak.
- Preprečite močno mehansko obremenitev izdelka in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ter kapljanju ali škropljenju vode.
- Pazite, da izdelka ne boste polili s tekočino. Obstaja velika nevarnost požara. V primeru, da v notranjost naprave kljub temu zaide tekočina, napravo takoj ločite od elektroenergetskega omrežja in se za pomoč obrnite na strokovnjaka.
- Naprava ne sodi v otroške roke. Hranite jo izven dosega otrok.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Če imate vprašanja glede pravilne priključitve naprave ali kakšna druga vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo niste našli odgovorov, se obrnite na našo servisno službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka.
- Upoštevajte tudi dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.

### 3. Priprava na uporabo



**Skupna obremenljivost razdelilnika znaša 9 A. Vsota porabe toka vseh priključenih porabnikov ne sme presežati te vrednosti.**

**Obremenljivost posameznih vtičnic razdelilnika znaša po 4 A za 12 V priključka in po 1 A za 5 V USB-priključka.**

**Poraba toka vsakega posameznega priključenega porabnika ne sme presežati te vrednosti.**

- Priključni vtič razdelilnika priključite na vtičnico za cigaretni vžigalnik svojega vozila.
- Takoj ko je razdelilnik priključen na napajanje, sveti prikaz delovanja.
- Če prikaz delovanja ne sveti, morate morda najprej vključiti vžig vozila.
- Za spreminjanje kota vtiča (po potrebi) pritisnite stransko tipko na zgibu priključnega vtiča.
- Vtiče svojih 12 V naprav, ki jih želite priključiti, vstavite v velika priključka razdelilnika.
- USB-vtiče svojih 5 V USB-naprav, ki jih želite priključiti, vstavite v USB-priključka razdelilnika.

### 4. Menjava varovalke



**Če je potrebna menjava varovalke, bodite pozorni na to, da lahko uporabite samo varovalke navedenega tipa in nazivne jakosti toka (glejte poglavje "Tehnični podatki"). Uporaba zakrpanih varovalk ali premostitev držala varovalke nista dovoljena.**

- Če prikaz delovanja ne sveti, čeprav je razdelilnik priključen na napajanje, se je morda sprožila varovalka.
- Priključni vtič razdelilnika izvlecite iz vtičnice za cigaretni vžigalnik svojega vozila.
- Iz držala za varovalko v ohišju izvlecite ploščato avtomobilsko varovalko.
- Nadomestite jo z novo varovalko istega tipa.
- Razdelilnik ponovno priključite na vtičnico za cigaretni vžigalnik v svojem vozilu.

## 5. Odstranjevanje



Odsluženo napravo odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

## 6. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 12 V=  
Obremenljivost: ..... 9 A (skupna obremenljivost)  
..... 2 x 4 A (12 V vtičnici)  
..... 2 x 1 A (5V USB-priključka)  
Varovalka: ..... 10 A ploščata avtomobilska varovalka  
Mere: ..... 95 x 82 x 32mm (z zloženim vtičem)  
Teža: ..... 135 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Dvojni razdelilnik z USB-priključkoma**  
Kat. št.: **85 64 38**

### Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**