

Navodila za dvokomponentno lepilo EPOXY, tip 134-0

Kat. štev. 886598

TRDILEC (majhna steklenica, bel pokrovček)

- Visokoreaktivni trdilec za Epoxyd smolo L.
- Razmerje za mešanico po teži:
- Smola : trdilo = 100 : 40
- Čas obdelave ca. 40 minut.
- Čas trdenja pri 20 °C: 16 – 24 ur
- Čas trdenja pri 50 °C: 1ca. 3 ure

SMOLA (večja steklenica, rdeč pokrovček)

- Srednji čas obdelave (40 minut)
- Lepilo je primerno za lepljenje pogosto uporabljenih materialov kot je les, pena (stiropor), plastike in kovine. Uporabljate ga lahko tudi za lepljenje elektronskih elementov.
- Shranjujte v temnem prostoru nad 15 °C (ca. 12 mesecev).

OPOZORILNI UKREPI

- Lepilo je nevarno zdravju, če ga vdihujete, pogoltnete ali v stiku s kožo. Povzroča razjede.
- Shranjujte na varnem mestu, kjer ni na dosegu otrok. Če pride lepilo v stik z očmi, ga izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Pri uporabi nosite ustrezno zaščitno opremo (očala, rokavice,...).

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.