



NAVODILA ZA UPORABO
WLAN USB adapter za visoko ojačenje
TP-Link TL-WN822N

Kataloška št.: 99 52 67

KAZALO

VSEBINA PAKETA	3
1. PRIKLOP STROJNE OPREME	3
2. NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME.....	4
3. PRIKLOP NA OMREŽJE	6
DODATEK: PRIKLOP NA BREŽIČNI USMERJEVALNIK S QSS	7
GARANCIJSKI LIST	9


VSEBINA PAKETA

- WLAN USB adapter TL-WN822N
- USB kabl
- CD
- Navodila za uporabo

Sistemske zahteve:

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP

1. PRIKLOP STROJNE OPREME



S priloženim USB kablom povežite adapter in vaš računalnik.


Ko adapter vstavite, se lahko na zaslonu pokaže čarovnik za najdeno novo programsko opremo **“Found New Hardware Wizard”**. Prosimo kliknite **“Cancel”** (prekliči).



2. NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME

Postopek namestitve pri vseh operacijskih sistemih je podoben. Spodaj je prikazan postopek na operacijskem sistemu Windows 7.


1. Namestitveni CD TP-LINK vstavite v CD-ROM pogon na računalniku.




2. Poiščite ustrezeni model naprave in kliknite **“Install Driver&Utility”** (namesti gonilnike in pripomoček za upravljanje).




3. Pokaže se okno čarovnika za namestitev zaščite **“Install Shield Wizard”**. Za nadaljevanje kliknite **“Next”** (naprej).




4. Izberite **“Install TP-LINK Wireless Configuration Utility and Driver”** (namesti TP-Link pripomoček za konfiguracijo in gonilnik) in nato kliknite **“Next”** (naprej).




5. Kliknite **“Change”** (spremeni), če želite spremeniti končno lokacijo ali pa pustite privzeto nastavitvev. Za nadaljevanje kliknite **“Next”** (naprej).




6. Kliknite **“Install”**, da se namestijo pripomoček in gonilniki za vaš adapter.



7. Namestili se bodo gonilniki in pripomoček za upravljanje. To lahko traja 1-2 minuti.




8. Nato se na zaslonu pokaže spodnji prikaz. Za dokončanje nastavitvev kliknite **“Finish”** (dokončaj).



3. PRIKLOP NA OMREŽJE


Preskočite lahko tudi na "Dodatek: Priklop na brezžični usmerjevalnik s QSS", če se želite hitro povezati v omrežje in ima vaš usmerjevalnik ali dostopna točka funkcijo QSS ali WPS.

1. Po namestitvi se na vašem namizju pokaže stran za konfiguracijo.



 **Opomba:** na vašem omizju se pokaže ikona . Z dvoklikom nanjo lahko zaženete pripomoček za upravljanje.

2. V orodjih ("tools") kliknite na "**Network**" (omrežje), da se pokaže seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Označite zeleno omrežje (na primer TP-LINK_PocketAP_070008) in za vzpostavitev povezave kliknite na "**Connect**" (poveži)).




3. Če omrežje ni zaščiteno, se vanj neposredno povežete. Če je zaščiteno, pa sta za povezavo možna dva načina.

Prvi način:


V polje "Security key" vnesite varnostno geslo in za nadaljevanje kliknite **OK**.

Drugi način:


Brez vnosa gesla pritisnite gumb QSS (lahko se imenuje tudi WPS) na vašem usmerjevalniku. Če sistem omogoča, lahko izberete tudi možnost na zaslonu "**You can also connect by pushing the button on the router**" (povežete se lahko tudi s pritiskom gumba na usmerjevalniku), kot je prikazano na spodnji sliki. Za nadaljevanje kliknite **OK**.



4. Na naslednjem prikazu je ponazorjena uspešna povezava. Kliknite **“Close”** (zapri) in uživajte v internetu.




5. Če želite videti več informacij o priključenem omrežju, med orodji (“tools”) izberite **“Status”**.



DODATEK: PRIKLOP NA BREŽIČNI USMERJEVALNIK S QSS


Če ima vaš usmerjevalnik funkcijo QSS (lahko se imenuje tudi WPS), lahko brezžično povezavo nastavite tudi na ta način.

1. Na zadnji strani vašega usmerjevalnika pritisnite gumb QSS. Na sliki je kot primer prikazan usmerjevalnik TL-WR741ND.



Opomba: podrobnejše informacije o QSS lahko najdete v navodilih za uporabo na priloženem CD-ju.

2. Pritisnite in 2-3 sekunde držite gumb QSS na adapterju, dokler se na zaslonu ne pokaže prikaz s slike 2.



slika 1



slika 2

3. Počakajte, da se postopek povezovanja zaključi. Na spodnji sliki je prikaz uspešne povezave v omrežje. Za dokončanje QSS povezave kliknite **OK**.





GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **WLAN USB adapter za visoko ojačenje TP-LINK TL-WN822N**
Kat. št.: **99 52 67**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.