

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



На протяжении многих лет название Klippon® является синонимом компетентности и качества в области производства корпусов.

Серия промышленных корпусов Klippon® EBi обеспечивает надежную защиту ваших компонентов в случае, если они используются в умеренных условиях окружающей среды и разработаны для повседневных областей применения.

За счет постоянно растущей потребности в отдельных прикладных решениях Klippon® EBi с высокой степенью защиты и ударопрочностью идеально подходит для ваших нужд.

Нашим стандартным изделием является корпус Klippon® EBi QL, отличающийся откидной дверцей и замком с двухбородочным ключом.

Доступен также вариант с крепежными винтами, но он производится только по запросу и подлежит минимальному количеству заказа. По запросу также доступны сертификаты DNV GL (Дет Ношке Веритас) (Германский Ллойд) и cULus (орган сертификации Лаборатории по технике безопасности США).

### Общие данные заказа

Тип	KEBI FS 303022 S2B1
Номер для заказа	<a href="#">2471040000</a>
Исполнение	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 299.5 мм, Ширина: 299.5 мм, Глубина: 220 мм, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
GTIN (EAN)	4050118591125
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)

### KEBI FS 303022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	299,5 мм	Ширина (в дюймах)	11,791 inch
Высота	299,5 мм	Высота (в дюймах)	11,791 inch
Глубина	220 мм	Глубина (дюймов)	8,661 inch
Размеры крепежа, ширина	250 мм	Размеры крепежа, высота	250 мм
Толщина стенок, макс.	2 мм	Толщина стенок, мин.	2 мм
Масса нетто	6 400 000 g	Диаметр	9 мм

### Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр.	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.	Масса, корпус, крышка	Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.	Заклепка заземления с лапкой M6		

### Номер сертификата корпуса

Сертификат № (cULus)	E256877
----------------------	---------

### Общие данные

Материал уплотнения крышки	Пенополиуретан	Материал уплотнения фланцевой пластины	ЭПДМ
Момент затяжки для винтов крышки	2,5 Nm	Монтаж фланцевой пластины	Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Нормы	DIN EN 62208, IEC 60529	Применение	Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, Караблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Толщина материала	1,25 мм	Толщина материала - корпус	1,25 мм
Толщина материала - крышка	1,25 мм	Толщина материала - розеточная часть	1,25 мм
Указание по установке	Угол сварного узла, Монтажная пластина	Фланцевые пластины	снизу
Материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)	Уплотняющий материал	Пенополиуретан, ЭПДМ
Поверхность	зачищенный щеткой	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	85 °C	Ударопрочность	10.00 Дж
Вид защиты	IP66	Крепление корпуса	Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Прикрепление крышки	Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь, съемная крышка + винты M6	Монтажное крепление	привинченный

### Классификация

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Технические данные

### Информация о продукции

Сведения об изделии Минимальное количество заказа (50 штук)

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Пользовательская документация

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)**  
**KEBI FS 303022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

