



NAVODILA ZA UPORABO

Omrežno stikalo s štirimi vrati RJ45 Delock 87588

Kataloška št.: 10 07 702



Kazalo

Naprava	2
Tehnični podatki	2
Sistemske zahteve	2
Vsebina paketa	3
Namestitev strojne opreme	3
Varnostni napotki	3
Podpora uporabnikom	3
Končna določba	3
Dodatne informacije	3
Izjava o skladnosti	3
Opozorilo o OEEO	4
Skladnost z RoHS	4
Garancijski list	5

Naprava

To omrežno stikalo Delock se lahko uporablja za povezavo do 4 naprav na vrata RJ45, kar vam omogoča, da lahko svoje naprave preko drugih vrat priključite na vaš LAN.

Z uporabo enega od 4 gumbov lahko ročno izberete, katera naprava naj bo priključena na LAN. Za to ne potrebujete napajalnika.

Tehnični podatki

- Priključek: Vhod: 4 x RJ45 Ethernet, ženski
 Izhod: 1 x RJ45 Ethernet, ženski
- Hitrost prenosa podatkov:
 Ethernet do 10 Mb/s (polovični/polni duplex)
- Fast Ethernet do 100 Mb/s (polovični/polni duplex)
- Podpira način polovičnega/polnega duplexa
- Podpira Auto MDI-/MDI-X
- Podpira povratni pritisk (polovični duplex) in nadzor pretoka (IEEE 802.3x)
- 4 mehanski gumbi
- Kovinsko ohišje
- Velikost (D x Š x V): približno 12 x 8,4 x 2,9 cm
- Barva: bež

Sistemske zahteve

- Prosta vrata RJ45

Vsebina paketa

- Stikalo
- Navodila za uporabo

Namestitev strojne opreme

1. S kablom RJ45 (Cat5/5e/6) povežite izhod na ethernetnem stikalu z ethernetnimi vrati vašega omrežja, na primer na usmerjevalniku.
2. Na vhode na ethernetnem stikalu priključite ethernetne naprave.
3. Za preklop z ene na drugo vhodno napravo uporabite ustrezen gumb na sprednji strani.

Varnostni napotki

- Napravo zaščitite pred vlago.
- Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Podpora uporabnikom

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom na support@delock.de.

Končna določba

Informacije in podatki v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico do napak in tiskarskih napak.

Dodatne informacije

Izjava o skladnosti

Izdelki s simbolom CE izpolnjujejo zahteve direktive EMC (2004/108/ES), ki jih je izdala komisija EU.

Delock, proizvajalec: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH, Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Nemčija.

Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta:
<http://www.delock.de/service/conformity>.

Opozorilo o OEE0

Direktiva OEE0 (odpadna električna in elektronska oprema), ki je kot evropski zakon začela veljati 13. februarja 2003, je privedla do popolne spremembe pri odstranjevanju odsluženih električnih naprav. Glavni namen te direktive je preprečevanje nastajanja električnih odpadkov (OEE0) in istočasno podpiranje recikliranja in drugih oblik predelave, z namenom zmanjševanja količine odpadkov. Logotip OEE0 na napravi in embalaži označuje, da se naprave ne sme odvreči med običajne gospodinjne odpadke. Odgovorni ste, da odslužene električne in elektronske naprave odnesete na ustrezno zbirno mesto. Ločeno zbiranje in smiselno recikliranje vaših električnih odpadkov pripomore k varčnejšemu ravnanju z naravnimi viri. Poleg tega recikliranje električnih odpadkov prispeva k ohranjanju okolja in s tem zdravja ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju električnih in elektronskih odpadkov, recikliranju in zbirnih mestih so na voljo pri lokalnih organizacijah, podjetjih za ravnanje z odpadki, v specializiranih trgovinah in pri proizvajalcu naprave.

Skladnost z RoHS

Ta izdelek je skladen z Direktivo 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) in z njenimi spremembami. Ta izdelek je skladen z direktivo 2011/65/EU, ki začne veljati 3. januarja 2013.

09/2012

Uvoz v EU:

Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15
14167 Berlin
Nemčija

www.delock.com





Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Omrežno stikalo s štirimi vrati RJ45 Delock 87588**
Kat. št.: **10 07 702**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.