



## NAVODILA ZA UPORABO

# Glasbeni oddajnik Renkforce aptX® BTX-1300 BT

Kataloška št.: 12 50 140



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Vsebina paketa .....	2
Razlaga simbolov .....	2
Varnostni napotki .....	2
Upravljalni elementi .....	3
Priprava na uporabo .....	3
Povezava s prvim Bluetooth® sprejemnikom .....	3
Povezava z drugim Bluetooth® sprejemnikom .....	4
Ponastavitev .....	4
Pomoč pri odpravljanju napak .....	4
Vzdrževanje in čiščenje .....	4
Odstranjevanje .....	5
Izjava o skladnosti (DoC) .....	5
Tehnični podatki .....	5
Garancijski list .....	6

## Predvidena uporaba

Izdelek se uporablja kot avdio oddajnik. Sprejme analogni avdio signal (linijski nivo) in ga brezžično pošlje na do dve Bluetooth® slušalki ali druge Bluetooth avdio sprejemnike. Napajanje poteka prek USB-priklučka.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo. Drugačna uporaba od zgoraj opisane lahko privede do poškodb tega izdelka, poleg tega pa so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

## Vsebina paketa

- Avdio oddajnik
- Priklučni kabel (3,5 mm stereo banana vtič na 3,5 mm stereo banana vtič)
- Navodila za uporabo

## Razlaga simbolov



Simbol s klicajem opozarja na posebne nevarnosti pri uporabi, delovanju ali upravljanju naprave.



Simbol puščice opozarja na posebne nasvete in napotke glede upravljanja izdelka.

## Varnostni napotki



**Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!**

**Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke!
- Izdelek lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Zaščitite ga pred vlago ali mokrotom!
- Izdelek ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam, močnim tresljajem ali velikim mehanskim obremenitvam.
- Previsoko nastavljena glasnost lahko vodi do poškodb sluha.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

### Upravljalni elementi

- 1 LED
- 2 Tipka „PAIRING“
- 3 Avdio vhod (3,5 mm stereo banana priključek)
- 4 USB-vtič za napajanje



### Priprava na uporabo

- Avdio vhod (3) avdio oddajnika prek priloženega priključnega kabla povežite z avdio izhodom svojega predvajalnika (priključek za slušalke ali izhod z linijskim nivojem npr. televizorja).



Upoštevajte navodila za uporabo svojega predvajalnika.

Nikoli ne uporabite visokonivojskega izhoda (npr. priključek za zvočnike), saj se avdio oddajnik v tem primeru uniči.

- USB-vtič (4) povežite z USB-vrati npr. televizorja.

→ USB-vrata morajo nuditi 500 mA tok. Iz tega razloga avdio oddajnika ne priključite na USB-razdelilnik brez lastnega napajanja.

V primeru dvoma lahko uporabite vtični napajalnik z USB-izhodom (ni priložen), ki mora nuditi minimalno 500 mA tok.

### Povezava s prvim Bluetooth® sprejemnikom

- Vzemite v roke prvi Bluetooth sprejemnik (npr. primerne slušalke ali avdio sprejemnik) in na njem aktivirajte način za vzpostavitev povezave. Upoštevajte navodila za uporabo naprave, ki jo uporabljate.

- Avdio oddajnik se nato samodejno poveže z Bluetooth sprejemnikom. LED (1) nato neprekinjeno sveti.

### Povezava z drugim Bluetooth® sprejemnikom

- Vzemite v roke drugi Bluetooth® sprejemnik (npr. primerne slušalke ali avdio sprejemnik) in na njem aktivirajte način za vzpostavitev povezave. Upoštevajte navodila za uporabo naprave, ki jo uporabljate.
- Za eno sekundo pritisnite tipko „PAIRING“ (2) na avdio oddajniku. LED (1) utripa. Avdio oddajnik se nato poskuša povezati z drugim Bluetooth® sprejemnikom.

→ V tem času prvi Bluetooth® sprejemnik preklopi v tihi način.

- Ko je postopek vzpostavljanja povezave zaključen, LED (1) ponovno neprekinjeno sveti.

### Ponastavitev

Avdio oddajnik je lahko povezan z do dvema Bluetooth® sprejemnikoma hkrati, npr. z dvema Bluetooth® slušalkama. Podatki o povezavi ostanejo shranjeni v avdio oddajniku (vzpostavljanje povezave).

Če želite z avdio oddajnikom povezati drugo/novo napravo, potem morate najprej izvesti ponastavitev. Pri tem se obe shranjeni/povezani napravi/povezavi izbrišeta.

Pri tem pritisnite in 5 sekund držite tipko „PAIRING“ (2), dokler LED (1) ne utripa. Nato lahko postopek v skladu z zgornjim opisom, da z avdio oddajnikom povežete enega ali dva Bluetooth® sprejemnika.

### Pomoč pri odpravljanju napak

- Preverite napajanje avdio oddajnika.
- Preverite, če je avdio vhod avdio oddajnika povezan z ustreznim avdio izhodom, npr. televizorja.
- Preverite, če je predvajalnik vključen in če je na uporabljenem avdio priključku voljo primeren avdio signal. Nekateri izhodi za slušalke na televizorjih imajo lastno regulacijo glasnosti.
- Preverite nastavitev glasnosti na predvajalniku oz. slušalkah.
- Zmanjšajte razdaljo med avdio oddajnikom in sprejemnikom (npr. slušalke).
- Druge naprave na isti frekvenci (2,4 GHz, npr. WLAN) lahko negativno vplivajo na delovanje ali tudi na domet.
- Izvedite ponastavitev in ponovno vzpostavite povezavo z Bluetooth® sprejemnikom/a.

### Vzdrževanje in čiščenje

- Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga ne razstavljate.
- Zunanje površine izdelka lahko brišete le s čisto, mehko in suho krpo.



V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva poškodujejo ohišje (obarvanje) ali celo negativno vplivajo na delovanje naprave.

## Odstranjevanje



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.

Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

## Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti tega izdelka najdete na spletni strani: [www.conrad.si](http://www.conrad.si).

## Tehnični podatki

Napajanje:	5 V/DC prek USB-priključka, maks. 500 mA
Vhod:	3,5 mm stereo banana priključek, linijski nivo
Bluetooth® profil:	A2DP
Število naprav:	maks. 2*
Oddajna frekvenca:	2,4 GHz
Domet:	do 10 m (odvisno od lokalnih danosti)
Združljiv z:	aptX®**, SBC-kodekom
Temperatura okolice:	0 °C do +50 °C
Vlažnost zraka okolice:	5-90 % rel. vl., brez kondenzacije
Mere:	(D x Š x V) 59 x 30 x 14 mm
Teža:	28 g

\* npr. slušalke, avdio sprejemnik ali zvočnik s funkcijo Bluetooth®

\*\* podpora kodekov z običajnim/kratkim latenčnim časom

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2017 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Glasbeni oddajnik Renkforce aptX® BTX-1300 BT**

Kat. št.: **12 50 140**

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

### **Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnjanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**