



NAVODILA ZA UPORABO

Merilnik vlažnosti materiala Burg Wächter DRY PS 7400

Kataloška št.: 14 92 831



Kazalo

Uvod	2
Skica izdelka	2
Varnostni napotki	2
Garancija	3
Tehnični podatki	4
Uporaba	4
Izvajanje meritev	4
Odstranjevanje	5
Garancijski list	6

Uvod

Ta naprava se lahko uporablja na več različnih načinov in lahko meri vlago tako v žaganem lesu, mavčnih ploščah, papirju ali kartonu kot tudi v trdnih materialih kot sta beton in estrih. Meritev se prikaže neposredno na zaslonu. Poleg tega meri tudi temperaturo okolice. Merilnik vlažnosti materiala DRY PS 7400 je zelo enostaven za uporabo.



www.burg-waechter.de

Skica izdelka



- A Merilni konici
- B Digitalni zaslon
- C Tipka ON/SET

Varnostni napotki

Če se ne upoštevajo naslednja navodila, lahko pride do poškodb:

1. Pred uporabo naprave je potrebno natančno prebrati navodila za uporabo, da zagotovite varno delovanje. Navodila za uporabo shranite.
2. Napravo hranite izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
3. Napravo naj popravlja le za to pooblaščen serviser in z originalnimi nadomestnimi deli, da zagotovite varnost in izpolnite zahteve za garancijo.
4. Naprave nikoli ne izpostavljajte električni napetosti, saj lahko pride do poškodb elektronike.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali eksplozivnih plinov.
6. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.
7. Previdno ravnajte z napravo in pazite, da ne pade na tla.
8. Da bi se izognili motnjam v delovanju, naprave ne razstavljajte.
9. Napravo hranite na suhem in čistem mestu.
10. Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite v etuiju za napravo.
11. Izogibajte se stiku z vodo in prahom.
12. Za čiščenje naprave ne uporabljajte brusil ali topil. Uporabite vlažno krpo in le blage detergente.
13. Da se izognete poškodbam, redno preverjajte baterije.
14. Če naprave dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.

Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.

Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Garancija

Čestitamo,

odločili ste se nakup kakovostne merilne tehnologije ProfiScale podjetja BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER podeljuje garancijo dve leti od datuma nakupa.

Garancija ne zajema škode zaradi nepravilne uporabe, prekomerne uporabe ali nepravilnega shranjevanja kot tudi normalne obrabe in napak, ki le zanemarljivo vplivajo na vrednost ali delovanje naprave. V primeru posegov v napravo s strani nepooblaščenih serviserjev garancija preneha veljati. Če želite uveljavljati garancijo, celotno napravo vključno z embalažo, opisom, baterijami in dokazilom o nakupu vrnite vašemu prodajalcu.

Tehnični podatki	
Merilno območje	Les: 6 – 42 % Trdni materiali: 0,2 – 2,0 %
Ločljivost	Les: 1% Trdni materiali: 0,1 %
Natančnost	Les: <30 %: ± 2 % ≥30 %: ± 4 % Trdni materiali: <1.4 %: ± 0.1 % ≥1.4 %: ± 0.2 %
Napajanje	4 x gumbna baterija, 1, 5 V (npr. LR 44)
Optimalni okoljski pogoji	0°C – 40°C, vlažnost zraka: <85 %
Temperatura skladiščenja	-10°C – 50°C, vlažnost zraka: <85 %

Uporaba

Da napravo vključite, pritisnite gumb ON/OFF.

Izbira zelenega načina delovanja: Ko vključite napravo, držite gumb približno 3 sekunde, da pridete v izbirni način (ikona na zaslonu utripa). Zdaj pa tako dolgo pritiskajte na gumb, da se na zaslonu prikaže zelena ikona.

Na voljo so 4 načini delovanja:

1. Način merjenja vlažnosti lesa
2. Način za merjenje vlažnosti trdnih materialov kot npr. estrih
3. Merjenje temperature okolice v °C
4. Merjenje temperature okolice v °F

Po izbiri zelenega načina delovanja prosim počakajte še 3 sekunde. Naprava se nato samodejno preklopi in lahko začnete z merjenjem.

Izvajanje meritev

1. Za izvajanje meritev vlažnosti je treba najprej izbrati zelen način. Nato merilni konici vstavite v predmet, pri katerem želite izmeriti vlažnost. Na zaslonu se izpiše vrednost meritev. Če se na zaslonu zapiše »OL« (Out of limit) (izven območja meritev), potem pomeni, da je vlažnost predmeta izven merilnega območja.
2. Pri merjenju temperature okolice, lahko temperaturo odčitate na zaslonu takoj po izbiri načina za merjenje temperature.

Samodejni izklop

Naprava se samodejno izklopi po 15 sekundah delovanja brez merjenja.

Odstranjevanje



Spoštovani kupec,
prosimo, pomagajte nam pri zmanjševanju odpadkov. Če se kdaj odločite, da boste to napravo odvrgli, upoštevajte, da je veliko sestavnih delov te naprave izdelano iz dragocenih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Naprave prosimo ne odvrzite med gospodinjske odpadke, ampak se pri pristojnih uradih v vaši občini pozanimajte za zbirna mesta za električne odpadke.



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Faks: 01/78 11 250
Telefon: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Merilnik vlažnosti materiala Burg Wächter DRY PS 7400**
Kat. št.: **14 92 831**

Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.