



## NAVODILA ZA UPORABO

**Delovna LED-svetilka z magnetnim držalom Brennenstuhl 1175410010**

Kataloška št.: 15 95 696



## Kazalo

Tehnične prednosti izdelka .....	2
Tehnične specifikacije.....	2
Vsebina paketa / št. izdelka / št. EAN .....	3
Vstavljanje baterij .....	3
Varnostni napotki.....	3
Kontaktne podatki .....	3
Garancijski list .....	5

## Tehnične prednosti izdelka

- 8 zelo svetlih LED-diod SMD s posebno lečno optiko
- Več kot 4 ure trajanja osvetlitve s polnimi baterijami
- Dodatna preklopna stopnja za 1 LED-diodo SMD v glavi svetilke
- Plastični nosilec z vgrajenim magnetom, se lahko upogne za 200 °
- 360 ° vrtljiv, zložljiv kavelj
- S stikalom za vklop / izklop
- Dve stopnji preklopa:  
8 super svetlih LED-diod SMD spredaj,  
1 LED-dioda SMD v glavi svetilke
- Plastični nosilec z vgrajenim magnetom in vrtljivim kavljem



## Tehnične specifikacije

• LED-diode	SMD-LED
• Funkcije	Točka na vrhu / spredaj / izklop
• Izhodna svetloba spredaj / točka na vrhu	250 / 100lm
• Kot svetlobe spredaj / na vrh	50/15 °
• Minimalno trajanje svetlobe spredaj / na vrhu	4 / 10h
• Baterije	3 x AA
• Barva svetlobe	6.500 K
• Življenjska doba	50.000 h
• Razred zaščite	IP 20
• Delovna temperatura	-10 do + 40 ° C
• Mere	55x 45x 215mm
• Teža (neto)	161 g




## Vsebina paketa / št. izdelka / št. EAN

- 8 + 1 ročna LED-svetilka SMD
- 3 x AA
- Zapakirano v pretisni omot
- Oznaka tipa: HL DB 81 M1H1
- Št. izdelka: 1175410010, EAN: 4007123641611
- VPE: 1
- Na voljo v drugem četrtletju 2017



## Vstavljanje baterij



## Varnostni napotki

- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Naprava in njena priključna vrstica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

## Kontaktne podatki

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1-3  
72074 Tübingen

Brennenstuhl, proizvajalec: Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Nemčija.

Nemčija

H. Brennenstuhl S.A.S.  
4 rue de Bruxelles  
F-67170 Bernolsheim

lecstra-t-ag  
Bleigstrasse 13  
CH-6340 Baar

Spletna stran: [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com)





Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Delovna LED-svetilka z magnetnim držalom 1175410010**  
Kat. št.: **15 95 696**

### Garancijska izjava:

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d. Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:**

---

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**